


G 5790 SCVi SL

Mașina de spălat vase integrată complet, 45 cm
pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Economisiți până la 50 % mai multă electr. – racord de apă caldă
- Totul complet uscat – uscare cu funcție AutoOpen
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose
- Versatil și sigur – Construcție ExtraComfort a coșului




EAN: 4002516621027 / Numărul materialului: 12174040 /
Vechi Numărul materialului: 21579062OE1

Model	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 45 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil/CleanSteel
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	Afișaj
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	C
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	7,9
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,55
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	55
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	210
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	44
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
Delicat	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
Scurt	•
IntenseZone	•
Express	•

G 5790 SCVi SL

Mașina de spălat vase integrată complet, 45 cm
pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.




EAN: 4002516621027 / Numărul materialului: 12174040 /
Vechi Numărul materialului: 21579062OE1


Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă MultiFlex 45
Design coș	ExtraComfort 45 cm
Număr de poziții	9
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Blocare de siguranță	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	450
Lățime maximă nișă în mm	450
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	448
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	40,8
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	2,0
Greutate max. panou frontal în kg	8,0
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Accesorii furnizate	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•

G 5790 SCVi SL

Mașina de spălat vase integrată complet, 45 cm
pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)