

## G 5940 SCi SL

Mașină de spălat vase semi-integrată, 45 cm  
cu conectare pentru și mai mult confort.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Totul complet uscat – uscare cu funcție AutoOpen
- Iluminare perfectă pentru o încărcare ușoară – BrilliantLight
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – Miele@home
- Încărc. sigură la momentul optim – coș special pt. conf. maxim



EAN: 4002516621034 / Numărul materialului: 12174050 /  
Vechi Numărul materialului: 21594057OE1

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase semi-integrată	•
Mașină de spălat vase de 45 cm	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil/CleanSteel
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
BrilliantLight	•
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	Afișaj
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	B
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	7,9
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,47
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	47
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,23
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
Delicat	•
Igienă	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Paste/Paella	•

## G 5940 SCi SL

Mașina de spălat vase semi-integrată, 45 cm  
cu conectare pentru și mai mult confort.




EAN: 4002516621034 / Numărul materialului: 12174050 /

Vechi Numărul materialului: 21594057OE1


Obiecte înalte 65 °C	•
Pahare cald	•
Îngrijire aparat	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
Scurt	•
IntenseZone	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă MultiFlex 45
Suport FlexCare pentru pahare	2
Design coș	MaxiComfort 45 cm
Număr de poziții	9
<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Blocare de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	450
Lățime maximă nișă în mm	450
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	570
Lățime aparat electrocasnic în mm	448
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	41,4
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	2,0
Greutate max. panou frontal în kg	8,0
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Accesorii furnizate</b>	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•

## G 5940 SCi SL

Mașina de spălat vase semi-integrată, 45 cm  
cu conectare pentru și mai mult confort.



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)