

KMDA 7473 FL-A Silence

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor cu motor Silence și 2 zone Flex pentru mod extracție



- Cel mai silențios TwoInOne de la Miele – motor Silence
- Spațiu amplu – 4 arzătoare mari incl. 2 zone Flex
- Reglare automată a puterii ventilatorului – Con@ctivity
- Comenzi compacte utilizând afișajul numeric – ComfortSelect Plus
- Potrivit pentru instalații flexibile de extracție

A+

EAN: 4002516638438 / Numărul materialului: 12183190 /
Vechi Numărul materialului: 26747378D

Tip construcție	
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor	•
Moduri de funcționare	
Evacuare aer ghidată cu accesorii opționale	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	Evacuare aer
Recirculare aer neghidată (instalare Plug&Play)	Nu
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Fără cadru – montat pe suprafață	•
Extractor montat la nivelul blatului	•
Culoare capac grilaj	Inox
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	2
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	4
Tip	Arzător Flex
Diametru în mm	Ø 110-210
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Stânga
Tip	Zonă de gătit Flex
Dimensiune în mm	210x420
Putere nominală amplificare max. în W	3700
Valoare nominală max. în W	3000
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Arzător Flex
Dimensiune în mm	210x420
Putere nominală amplificare max. în W	3700
Valoare nominală max. în W	3000
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect Plus
Funcție automată Con@ctivity	•
Afișaj digital putere	•
Culoare afișaj	Galben
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Indicator de blocarea filtrului de cărbune activ	•
Timpe de funcționare prelungită 5/15 min.	•

KMDA 7473 FL-A Silence

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor cu motor Silence și 2 zone Flex pentru mod extracție



EAN: 4002516638438 / Numărul materialului: 12183190 /
Vechi Numărul materialului: 26747378D

Protecție ștergere	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Cronometru	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Motor ECO	•
Consum energetic anual în kWh/an	31,5
Motor silențios	•
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	NA
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Evacuare	
Debit de aer la nivel min. (m ³ /h) conform EN 61591	195
Debit de aer la nivel max. (m ³ /h) conform EN 61591	530
Debit de aer la Nivelul Intensive (m ³ /h) conform EN 61591	610
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	610
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	67,0
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	67,0
Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Nivel de presiune zgomot la nivelul Intensive (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Conexiune pentru întrerupătorul de contact al ferestrei	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	200
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	780

KMDA 7473 FL-A Silence

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor
cu motor Silence și 2 zone Flex pentru mod extracție





EAN: 4002516638438 / Numărul materialului: 12183190 /
Vechi Numărul materialului: 26747378D

Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	200
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	15
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	7,50
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	1,6
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da

KMDA 7473 FL-A Silence

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor cu motor Silence și 2 zone Flex pentru mod extracție




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA 7473 FL-A Silence


Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor cu motor Silence și 2 zone Flex pentru mod extracție




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

