

WSD023 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu tambur cu structură fagure 1–8 kg și pre-călcare pt. rufe întreținute optim.



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- Precălcarea reduce șifonarea și economisește până la 50 % timp și efort#
- Gamă exclusivă CapDosing pentru diferite textile și pete
- Tamburul cu structură de fagure asigură că rufele rămân în stare perfectă



EAN: 4002516651918 / Numărul materialului: 12193160 /  
Vechi Numărul materialului: 11SD0231EU1

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Tip construcție</b>   |                                |
| Adecvat pentru stivuire  | •                              |
| Montare alăturată  | •                              |
| Glisare spre interior  | •                              |
| Balama ușă   | dreapta                        |
| <b>Model</b>   |                                |
| Marcă produs   | W1 White Edition               |
| Încărcare frontală   | •                              |
| <b>Centrifugare</b>  |                                |
| Viteză maximă de centrifugare  | 1400                           |
| Înterupere clătire   | •                              |
| Funcție fără centrifugare  | •                              |
| <b>Design</b>  |                                |
| Culoarea aparatului  | Alb lotus                      |
| Culoare panou de comandă   | Alb lotus                      |
| Design ușă   | Alb lotus                      |
| Culoare buton rotativ  | Alb lotus                      |
| Versiune panou de comandă  | Înclinat 5°                    |
| Tip comandă  | Comandă rotativă               |
| Afișaj   | DirectSensor gaben, 7 segmente |
| <b>Putere de curățare</b>  |                                |
| Dozator proporțional CapDosing   | •                              |
| <b>Întreținere rufe delicate</b>   |                                |
| Tambur cu structură de fagure  | •                              |
| Încărcare în kg  | 8,0                            |
| <b>Confortul utilizatorului</b>  |                                |
| Start întârziat până la 24 de ore  | •                              |
| Afișare timp rămas   | •                              |
| Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent   | •                              |
| AddLoad  | •                              |
| <b>Eficiență și durabilitate</b>   |                                |
| Clasă de eficiență energetică (A–G)  | A                              |
| Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh | 47                             |
| Consum ponderat de apă per ciclu în l  | 47                             |
| Clasă de eficiență centrifugare  | B                              |
| Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)                                | A                              |
| Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW                          | 72                             |
| Durata programului „Eco 40–60“ la capacitate nominală  | 219                            |
| Putere nominală în stare oprit în W  | 0,30                           |
| Spălare la temperatură joasă „Rece“ și „20 °C“   | •                              |
| Control automat al încărcării  | •                              |
| Controlul spumării   | •                              |
| Motor ProfiEco   | •                              |
| <b>Programe spălare</b>  |                                |
| Bumbac (colorate)  | •                              |
| Călcare minimă   | •                              |
| Delicate   | •                              |
| Cămăși   | •                              |

WSD023 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu tambur cu structură fagure 1–8 kg și pre-călcare pt. rufe întreținute optim.



EAN: 4002516651918 / Numărul materialului: 12193160 /

Vechi Numărul materialului: 11SD0231EU1

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Rufe din lână (spălare manuală)  | •                   |
| Express 20                       | •                   |
| Culori închise/Denim             | •                   |
| Îmbrăcăminte outdoor             | •                   |
| Impermeabilizare                 | •                   |
| Clătire separată/Apretare        | •                   |
| Evacuare/Centrifugare            | •                   |
| ECO 40-60                        | •                   |
| <b>Suplimente la spălare</b>     |                     |
| Scurt                            | •                   |
| Prespălare                       | •                   |
| Apă plus                         | •                   |
| Ciclu de clătire suplimentară    | •                   |
| Pre-călcare cu abur              | •                   |
| Alarmă                           | •                   |
| <b>Siguranță</b>                 |                     |
| Sistem de protecție a apei       | Watercontrol-System |
| Blocare de siguranță             | •                   |
| Cod PIN                          | •                   |
| Interfață optică                 | •                   |
| <b>Date tehnice</b>              |                     |
| Dimensiuni în mm (lățime)        | 596                 |
| Dimensiuni în mm (înălțime)      | 850                 |
| Dimensiuni în mm (adâncime)      | 643                 |
| Greutate în kg                   | 80                  |
| Putere electrică totală în kW    | 2,10-2,40           |
| Tensiune în V                    | 220-240             |
| Tensiune nominală siguranță în A | 10                  |
| Frecvență în Hz                  | 50                  |

WSD023 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu tambur cu structură fagure 1–8 kg și pre-călcare pt. rufe întreținute optim.



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm