

WWD020 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu tambur cu structură fagure 1–8 kg și pre-călcare pt. rufe întreținute optim.



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- Precălcarea reduce șifonarea și economisește până la 50 % timp și efort#
- Gamă exclusivă CapDosing pentru diferite textile și pete
- Tamburul cu structură de fagure asigură că rufele rămân în stare perfectă



EAN: 4002516652014 / Numărul materialului: 12193170 /
Vechi Numărul materialului: 11WD0201EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
Model	
Marcă produs	W1 White Edition
Încărcare frontală	•
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1400
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Negru obsidian cu inel alb
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor gaben, 7 segmente
Putere de curățare	
Dozator proporțional CapDosing	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	8,0
Confortul utilizatorului	
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	47
Consum ponderat de apă per ciclu în l	47
Clasă de eficiență centrifugare	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	72
Durata programului „Eco 40–60“ la capacitate nominală	219
Putere nominală în stare oprit în W	0,30
Spălare la temperatură joasă „Rece“ și „20 °C“	•
Control automat al încărcării	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
Programe spălare	
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•

WWDO20 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu tambur cu structură fagure 1–8 kg și pre-călcare pt. rufe întreținute optim.



EAN: 4002516652014 / Numărul materialului: 12193170 /

Vechi Numărul materialului: 11WD0201EU1

Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
Suplimente la spălare	
Scurt	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
Siguranță	
Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Greutate în kg	80
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50

WWDO20 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu tambur cu structură fagure și pre-călcare pt. rufe întreținute optim.



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm