

WWDO20 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 8 kg | 1400 rpm | Precălcare | CapDosing | tambur cu structură de fagure



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- Precălcarea reduce șifonarea și economisește până la 50 % timp și efort
- Gamă exclusivă CapDosing pentru diferite textile și pete
- Tamburul cu structură de fagure asigură că rufele rămân în stare perfectă



EAN: 4002516652014 / Numărul materialului: 12193170 /  
Vechi Numărul materialului: 11WD0201EU1

<b>Tip construcție</b>	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
<b>Model</b>	
Marcă produs	W1 White Edition
Încărcare frontală	•
<b>Centrifugare</b>	
Viteză maximă de centrifugare	1400
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
<b>Design</b>	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Negru obsidian cu inel alb
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor gaben, 7 segmente
<b>Putere de curățare</b>	
Dozator proporțional CapDosing	•
<b>Întreținere rufe delicate</b>	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	8,0
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	47
Consum ponderat de apă per ciclu în l	47
Clasă de eficiență centrifugare	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	72
Durata programului „Eco 40–60“ la capacitate nominală	219
Putere nominală în stare oprit în W	0,30
Spălare la temperatură joasă „Rece“ și „20 °C“	•
Control automat al încărcării	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programe spălare</b>	
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•

WWDO20 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 8 kg | 1400 rpm | Precălcare | CapDosing | tambur cu structură de fagure



EAN: 4002516652014 / Numărul materialului: 12193170 /

Vechi Numărul materialului: 11WD0201EU1

Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Îmbrăcămintă outdoor	•
Impermeabilizare	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
<b>Suplimente la spălare</b>	
Scurt	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Greutate în kg	80
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50

WWDO20 WCS 8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 8 kg | 1400 rpm | Precălcare | CapDosing | tambur cu structură de fagure



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm