

WWG360 WCS PWash&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu QuickPowerWash și SingleWash – cele mai bune rezultate rapide de spălare.



- QuickPowerWash asigură rezultate rapide și eficiente în doar 49 de minute
- Tamburul cu structură de fagure asigură că rufe rămân în stare perfectă
- Precălcarea reduce șifonarea și economisește până la 50 % timp și efort#
- Afișaj & operare confortabilă la îndemână – ComfortSensor
- Miele@home – conect. inteligentă în rețea oferă noi posibilități*

* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.



EAN: 4002516646099 / Numărul materialului: 12193350 /
Vechi Numărul materialului: 11WG3601EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
Model	
Marcă produs	W1 White Edition
Încărcare frontală	•
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1400
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Negru obsidian cu inel cromat
Culoare buton rotativ	Alb lotus/Inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 1 linie
Putere de curățare	
Tehnologie inovatoare PowerWash	•
Dozator proporțional CapDosing	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	•
Multilingua	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	49
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasă de eficiență centrifugare	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	68
Durata programului „Eco 40–60“ la capacitate nominală	199
Putere nominală în stare oprit în W	0,40
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,80
Spălare la temperatură joasă „Rece“ și „20 °C“	•
Control automat al încărcării	•
Debitmetru	•
Controlul spumării	•

WWG360 WCS PWash&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu QuickPowerWash și SingleWash – cele mai bune rezultate rapide de spălare.



EAN: 4002516646099 / Numărul materialului: 12193350 /

Vechi Numărul materialului: 11WG3601EU1

Motor ProfiEco

Programe spălare

QuickPowerWash	•
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Mătase (spălare manuală)	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Mașină de curățat	•
Săgeată bumbac	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•

Suplimente la spălare

SingleWash	•
Scurt	•
Înmuiere	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Foarte silențios	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
AllergoWash	•

Calitate

Contragreutăți confecționate din fontă

Siguranță

Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•

Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	93
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2

Accesorii furnizate

3 capsule

WWG360 WCS PWash&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu QuickPowerWash și SingleWash – cele mai bune rezultate rapide de spălare.



EAN: 4002516646099 / Numărul materialului: 12193350 /

Vechi Numărul materialului: 11WG3601EU1

Voucher pentru detergent de la Miele

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

•
deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά


WWG360 WCS PWash&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1


cu QuickPowerWash și SingleWash – cele mai bune rezultate rapide de spălare.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm