

WWG760 WPS TDos&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 9 kg | 1400 rpm | apă caldă | dozare automată | Miele@home



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor*
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- Economisiți până la 65 % energie**
- cu un record suplimentar la apă caldă
- Dozare precisă și automată a detergentului cu TwinDos®.***
- Comandă completă din aplicație a mașinii de spălat cu Miele@home****

* În timpul fazei de dezvoltare a seriei W1 de mașini de spălat, Miele a testat modele și componente centrale în 5000 de cicluri de spălare (= 5 cicluri de spălare pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an) în diverse programe. Mai multe: miele.com/20years

** În comparație cu utilizarea doar de apă rece la o spălare test de 9 kg cu programul Bumbac 60 °C, temperatură apă caldă 55 °C, temperatură cameră 23 °C, fără apă rece pe coloana de apă caldă.

*** Brevet EP 2 784 205

**** Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.



EAN: 4002516647140 / Numărul materialului: 12193370 /
Vechi Numărul materialului: 11WG7603EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
Model	
Marcă produs	W1 White Edition
Încărcare frontală	•
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1400
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Negru obsidian cu inel cromat
Culoare buton rotativ	Alb lotus/Inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 1 linie
Putere de curățare	
Dozaj automat al detergentului TwinDos	•
Dozator proporțional CapDosing	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	•
MultiLingua	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	49
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasă de eficiență centrifugare	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	68
Durata programului „Eco 40–60” la capacitate nominală	209
Putere nominală în stare oprit în W	0,40
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,80
Racord apă caldă	•

WWG760 WPS TDos&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 9 kg | 1400 rpm | apă caldă | dozare automată | Miele@home



EAN: 4002516647140 / Numărul materialului: 12193370 /

Vechi Numărul materialului: 11WG7603EU1

Spălare la temperatură joasă „Rece“ și „20 °C“	•
Control automat al încărcării	•
Debitmetru	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
Programe spălare	
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Mătase (spălare manuală)	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Mașină de curățat	•
Săgeată bumbac	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
Suplimente la spălare	
Scurt	•
Înmuiere	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Foarte silențios	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
AllergoWash	•
Siguranță	
Sistem de protecție a apei	Waterproof-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	96
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50

WWG760 WPS TDos&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 9 kg | 1400 rpm | apă caldă | dozare automată | Miele@home



EAN: 4002516647140 / Numărul materialului: 12193370 /

Vechi Numărul materialului: 11WG7603EU1

Lungimea furtunului de admisie apă în m	1,60
Lungimea furtunului de evacuare apă în m	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	2

Accesorii furnizate

3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher pentru 5 cartușe Miele UltraPhase	•

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά


WWG760 WPS TDos&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:


A | 9 kg | 1400 rpm | apă caldă | dozare automată | Miele@home




W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm