

WWW980 WPS Passion

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

multifuncționalul economic care satisface cele mai înalte așteptări.



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- M Touch – simple control by tapping or swiping
- SteamCare reduce timpul de călcat cu până la 50 % și împrăștează hainele
- Economisiți până la 65 % energie cu un racord suplimentar la apă caldă



EAN: 4002516647720 / Numărul materialului: 12193500 /
Vechi Numărul materialului: 11WW9806EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
Model	
Marcă produs	W1 White Edition
Încărcare frontală	•
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1600
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Argintiu aluminiu cu inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Operare tactilă
Afișaj	MTouch
Putere de curățare	
Tehnologie inovatoare PowerWash	•
Dozaj automat al detergentului TwinDos	•
Dozator proporțional CapDosing	•
Opțiune pete	•
Igienă certificată împotriva virusurilor	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de abur SteamCare	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Afișare oră din zi	•
Indicator de etapă a programului	•
Asistent spălare	•
Text informativ	•
Programe preferate	•
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
Indicator de încărcare și recomandare dozaj	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	49
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasă de eficiență centrifugare	A

WWW980 WPS Passion

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

multifuncționalul economic care satisface cele mai înalte așteptări.



EAN: 4002516647720 / Numărul materialului: 12193500 /

Vechi Numărul materialului: 11WW9806EU1

Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	67
Durata programului „Eco 40–60“ la capacitate nominală	199
Putere nominală în stare oprit în W	0,30
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,70
Racord apă caldă	•
EcoFeedback	•
Spălare la temperatură joasă „Rece“ și „20 °C“	•
Control automat al încărcării	•
Debitmetru	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Mătase (spălare manuală)	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise	•
Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Pantofi sport	•
Pilote de puf	•
Perne	•
Puf	•
Perdele	•
Bumbac igienic	•
Împrospătare (aburi)	•
Îngrijire cu aburi	•
Mașină de curățat	•
Săgeată bumbac	•
Prima spălare	•
Clătire separată	•
Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
Suplimente la spălare	
SingleWash	•
Scurt	•
Înmuiere	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Foarte silențios	•

WWW980 WPS Passion

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

multifuncționalul economic care satisface cele mai înalte așteptări.




EAN: 4002516647720 / Numărul materialului: 12193500 /

Vechi Numărul materialului: 11WW9806EU1


Netezire cu abur	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
AllergoWash	•
Calitate	
Contragreutăți confecționate din fontă	•
Siguranță	
Sistem de protecție a apei	Waterproof-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	98
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher pentru 5 cartușe Miele UltraPhase	•
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion


Mașină de spălat cu încărcare frontală W1 multifuncționalul economic care satisface cele mai înalte așteptări.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm