

TWC220WP 8kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu A++ și deosebita calitate Miele la un preț de bază atractiv.



- EcoDry asigură perf. eficiente pe întreaga durată de viață a uscăt. de rufe
- FragranceDose asigură că rufele dvs. miros proaspăt după uscare
- PerfectDry se asigură că rufele dvs. nu sunt prea umede sau prea uscate
- Cea mai ridicată eficiență a condensării protej. atât mobil., cât și încăp.
- Operare simplă, cu vârful degetului – DirectSensor

\* Brevet EP 2 431 516

**A++**

EAN: 4002516645474 / Numărul materialului: 12194120 /  
Vechi Numărul materialului: 12WC2202EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	stânga, Reversibil
Balamale ușă convertibile	•
Model	
Marcă produs	T1 White Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Alb
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor gaben, 7 segmente
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	8,0
Confortul utilizatorului	
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Consum energetic anual în kWh	192
Durată în minute în programul standard	165
Zgomot în progr pt bumbac cu o încărcare compl în db(A) re1 pw	66
Clasă eficiență condensare	A
Consum de energie în kWh în programul standard Bumbac	1,55
Uscare normală cu încărcare maximă	
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
Programe de uscare	
Bumbac (colorate)	•
Săgeată bumbac	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•

TWC220WP 8kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu A++ și deosebita calitate Miele la un preț de bază atractiv.



EAN: 4002516645474 / Numărul materialului: 12194120 /


Vechi Numărul materialului: 12WC2202EU1

Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Impermeabilizare	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Aer cald/DryFresh	•
<b>Suplimente la uscare</b>	
Anti-șifonare	•
Rotire delicată	•
Alarmă	•
<b>Calitate</b>	
Nervuri moi	•
<b>Siguranță</b>	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	655
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	52
Putere electrică totală în kW	1,10
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,11
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO <sub>2</sub> e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO <sub>2</sub> e	0,33
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
<b>Accesorii furnizate</b>	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•


TWC220WP 8kg

Uscător cu pompă de căldură T1:


cu A++ și deosebita calitate Miele la un preț de bază atractiv.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm