

TCR790WP Eco&Steam&9kg
Uscător cu pompă de căldură T1:
cu SteamFinish, SilenceDrum și M Touch pentru cele mai mari pretenții.



- M Touch – simple control by tapping or swiping
- Mai puțin călcat, mai multă prospețime – SteamFinish
- Uscare plăcut de silențioasă – SilenceDrum
- DryCare 40 – usucă aproape orice se poate spăla la 40 °C
- Versatilitate și confort prin rețea – Miele@home

A+++

EAN: 4002516646068 / Numărul materialului: 12194260 /
Vechi Numărul materialului: 12CR7902EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	stânga
Model	
Marcă produs	T1 Chrome Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Operare tactilă
Afișaj	MTouch
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos ²	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
Igienă dovedită	•
Igienă dovedită împotriva virusurilor	•
Întreținere rufe delicate	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Afișare oră din zi	•
Indicator de etapă a programului	Da
Asistent uscare	•
Text informativ	•
Programe preferate	•
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Mai economic decât valoarea de prag (24) pentru clasa eficienței energetice A+++	10%
Consum energetic anual în kWh	174
Durată în minute în programul standard	220
Zgomot în progr pt bumbac cu o încărcare compl în db(A) re1 pw	62
Clasă eficiență condensare	A
Consum de energie în kWh în programul standard Bumbac	1,47
Uscare normală cu încărcare maximă	
EcoFeedback	•

TCR790WP Eco&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu SteamFinish, SilenceDrum și M Touch pentru cele mai mari pretenții.



EAN: 4002516646068 / Numărul materialului: 12194260 /

Vechi Numărul materialului: 12CR7902EU1

Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
Programe de uscare	
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Săgeată bumbac	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din mătase	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Perne standard	•
Perne mari	•
Bumbac igienic	•
Aer rece	•
Aer cald	•
Program pentru coș	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Îngrijire cu aburi	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Rotire delicată	•
Împrospătare	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	636
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1054
Greutate în kg	62
Putere electrică totală în kW	1,10
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50

TCR790WP Eco&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu SteamFinish, SilenceDrum și M Touch pentru cele mai mari pretenții.



EAN: 4002516646068 / Numărul materialului: 12194260 /

Vechi Numărul materialului: 12CR7902EU1

Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Conține gaze fluorurate cu efect de seră	•
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R134a
Cantitate agent frigorific în kg	0,48
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	1430
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	686,00
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•
Afișaj limbi disponibile	


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR790WP Eco&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:


cu SteamFinish, SilenceDrum și M Touch pentru cele mai mari pretenții.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm