

TWR780WP Eco&Steam&9kg  
Uscător cu pompă de căldură T1:  
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – simple control by tapping or swiping
- SteamFinish netezește și împrăștează, economisind timp în timpul călcării
- SilenceDrum\* reduce zgomotul pentru o uscare mult mai silențioasă
- Econom. timp pt. sort. ruf.; DryCare 40 e perfect pt. o spălare la 40 °C\*\*
- Control complet al aplicației uscătorului de rufe cu Miele@home\*\*\*

\* Brevet EP 4 163 433

\*\* Nepotrivit pentru lână sau catifea.

\*\*\* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.



EAN: 4002516646174 / Numărul materialului: 12194270 /  
Vechi Numărul materialului: 12WR7802EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	stânga, Reversibil
Balamale ușă convertibile	•
Model	
Marcă produs	T1 White Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Alb lotus cu inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Operare tactilă
Afișaj	MTouch
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
Igienă dovedită	•
Igienă dovedită împotriva virusurilor	•
Întreținere rufe delicate	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Afișare oră din zi	•
Indicator de etapă a programului	Da
Asistent uscare	•
Text informativ	•
Programe preferate	•
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Mai economic decât valoarea de prag (24) pentru clasa eficienței energetice A+++	10%
Consum energetic anual în kWh	174
Durată în minute în programul standard	220
Zgomot în progr pt bumbac cu o încărcare compl în db(A) re1 pw	62
Clasă eficiență condensare	A

TWR780WP Eco&Steam&9kg  
 Uscător cu pompă de căldură T1:  
 A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516646174 / Numărul materialului: 12194270 /

Vechi Numărul materialului: 12WR7802EU1

Consum de energie în kWh în programul standard Bumbac 1,47

Uscare normală cu încărcare maximă

EcoFeedback	•
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programe de uscare</b>	
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Săgeată bumbac	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din mătase	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Perne standard	•
Perne mari	•
Bumbac igienic	•
Aer rece	•
Aer cald	•
Program pentru coș	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Îngrijire cu aburi	•
<b>Suplimente la uscare</b>	
Anti-sifonare	•
Rotire delicată	•
Împrospătare	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Calitate</b>	
Nervuri moi	•
<b>Siguranță</b>	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	62
Putere electrică totală în kW	1,10

TWR780WP Eco&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516646174 / Numărul materialului: 12194270 /


Vechi Numărul materialului: 12WR7802EU1

Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Conține gaze fluorurate cu efect de seră	•
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R134a
Cantitate agent frigorific în kg	0,48
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO <sub>2</sub> e	1430
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO <sub>2</sub> e	686,00
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
<b>Accesorii furnizate</b>	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWR780WP Eco&Steam&9kg  
Uscător cu pompă de căldură T1:  
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm