

## TWW780WP Passion

Uscător cu pompă de căldură T1:

Polivalentul Miele ptru cele mai mari pretenții și îngrijirea blândă a rufelor.



- M Touch – simple control by tapping or swiping
- Mai puțin călcat, mai multă prospețime – SteamFinish
- Uscare plăcut de silențioasă – SilenceDrum
- Cea mai mare grijă pentru rufe delicate – coș uscare Miele
- Miele@home – conect. inteligentă în rețea oferă noi posibilități\*

\* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.



EAN: 4002516646921 / Numărul materialului: 12194280 /  
Vechi Numărul materialului: 12WW7802EU1

<b>Tip construcție</b>	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	stânga, Reversibil
Balamale ușă convertibile	•
<b>Model</b>	
Marcă produs	T1 White Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
<b>Design</b>	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Argintiu aluminiu cu inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Operare tactilă
Afișaj	MTouch
<b>Rezultate uscare</b>	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
Igienă dovedită	•
Igienă dovedită împotriva virusurilor	•
<b>Întreținere rufe delicate</b>	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9,0
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Afișare oră din zi	•
Indicator de etapă a programului	Da
Asistent uscare	•
Text informativ	•
Programe preferate	•
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Mai economic decât valoarea de prag (24) pentru clasa eficienței energetice A+++	10%
Consum energetic anual în kWh	174
Durată în minute în programul standard	220
Zgomot în progr pt bumbac cu o încărcare compl în db(A) re1 pw	62
Clasă eficiență condensare	A

TW780WP Passion

Uscător cu pompă de căldură T1:

Polivalentul Miele ptu cele mai mari pretenții și îngrijirea blândă a rufelor.



EAN: 4002516646921 / Numărul materialului: 12194280 /

Vechi Numărul materialului: 12WV7802EU1

Consum de energie în kWh în programul standard Bumbac 1,47

Uscare normală cu încărcare maximă

EcoFeedback	•
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programe de uscare</b>	
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Bumbac Eco	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din mătase	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Perne standard	•
Perne mari	•
Bumbac igienic	•
Aer rece	•
Aer cald	•
Program pentru coș	•
Foarte silențios	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Îngrijire cu aburi	•
<b>Suplimente la uscare</b>	
Anti-șifonare	•
Rotire delicată	•
Împrospătare	•
ECO	•
Alarmă	•
Rapid	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Calitate</b>	
Nervuri moi	•
<b>Siguranță</b>	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643

## TW780WP Passion

Uscător cu pompă de căldură T1:

Polivalentul Miele ptu cele mai mari pretenții și îngrijirea blândă a rufelor.



EAN: 4002516646921 / Numărul materialului: 12194280 /

Vechi Numărul materialului: 12WV7802EU1

Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	62
Putere electrică totală în kW	1,10
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Conține gaze fluorurate cu efect de seră	•
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R134a
Cantitate agent frigorific în kg	0,48
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO <sub>2</sub> e	1430
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO <sub>2</sub> e	686,00
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
<b>Accesorii furnizate</b>	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•
Voucher pentru un coș de uscare	•

### Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## TWW780WP Passion

Uscător cu pompă de căldură T1:


Polivalentul Miele ptu cele mai mari pretenții și îngrijirea blândă a rufelor.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm