

WED335 WCS PWash&8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu QuickPowerWash de la 0 la curat în 49 de minute.



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- QuickPowerWash asigură rezultate rapide și eficiente în doar 49 de minute
- Precălcarea reduce șifonarea și economisește până la 50 % timp și efort#
- Gamă exclusivă CapDosing pentru diferite textile și pete



EAN: 4002516647638 / Numărul materialului: 12196070 /  
Vechi Numărul materialului: 11ED3351EU1

<b>Tip construcție</b>	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
<b>Model</b>	
Marcă produs	W1 Chrome Edition
Încărcare frontală	•
<b>Centrifugare</b>	
Viteză maximă de centrifugare	1400
Întrerupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
<b>Design</b>	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Gri grafit PearlFinish
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 7 segmente
<b>Putere de curățare</b>	
Tehnologie inovatoare PowerWash	•
Dozator proporțional CapDosing	•
<b>Întreținere rufe delicate</b>	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	8,0
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	47
Consum ponderat de apă per ciclu în l	47
Clasă de eficiență centrifugare	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	70
Durata programului „Eco 40-60” la capacitate nominală	219
Putere nominală în stare oprit în W	0,30
Spălare la temperatură joasă „Rece” și „20 °C”	•
Control automat al încărcării	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•

WED335 WCS PWash&8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu QuickPowerWash de la 0 la curat în 49 de minute.




EAN: 4002516647638 / Numărul materialului: 12196070 /

Vechi Numărul materialului: 11ED3351EU1


Delicate	•
Cămăși	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Impermeabilizare	•
Săgeată bumbac	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
<b>Suplimente la spălare</b>	
Scurt	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
<b>Calitate</b>	
Contragreutăți confecționate din fontă	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	636
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1054
Greutate în kg	91
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2

WED335 WCS PWash&8kg


Mașină de spălat cu încărcare frontală W1  
cu QuickPowerWash de la 0 la curat în 49 de minute.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm