

K 7115 E

Frigider încastrat

cu iluminat cu LED-uri și SuperCool pentru mai mult confort.



- Compart. iluminat cu LED-uri optim și fără întreținere necesară
- Alimentele sunt răcite rapid cu sistemul Automatic SuperCool



EAN: 4002516663836 / Numărul materialului: 12269500 /  
Vechi Numărul materialului: 36711505EU1

<b>Categorie de aparate electrocasnice</b>	
Frigider	•
<b>Tip construcție</b>	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	dreapta
Balamale ușă convertibile	•
<b>Design</b>	
Iluminat în zona de răcire a frigiderului	LED
<b>Comenzi</b>	
Concept funcțional	EasyControl
Compartimentul de frigider poate fi oprit	Nu
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
SuperCool automat	•
Nr. zone de temperatură	1
Modul de petrecere	•
<b>Frigider/Compartiment frigider</b>	
Nr. de rafturi	3
Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve	1
Grilaje ușă pentru sticle	1
Rafturi ușă	2
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	E
Consum energetic anual în kWh	92,00
Consum de energie în 24 h în kWh	0,25
<b>Siguranță</b>	
Alarmă acustică ușă	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	874
Înălțime maximă nișă în mm	881
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	541
Înălțime aparat electrocasnic în mm	874
Adâncime aparat electrocasnic în mm	548
Greutate în kg	30,6
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	19
Clasa climatică	SN-ST
Compartiment frigider în l	136
Capacitate utilă totală în l	136
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	35
Consum de curent (mA)	700
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,3

**Miele**

K 7115 E


Frigider încastrat

cu iluminat cu LED-uri și SuperCool pentru mai mult confort.


## K 7115 E

Frigider încastrat

cu iluminat cu LED-uri și SuperCool pentru mai mult confort.



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, built-in (footnote\*) (installation drawings)



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, side view (installation drawings)