


H 7840 BPX 125 Gala Ed  
Cuptor cu mâner compact  
design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



- Afișaj mare cu atingere cu senzor mișcare – M Touch + MotionReact
- Cu un ochi pe ce se face, oriunde, oricând – cameră în cuptor
- Efort minim de curățare – echipament de piroliză & PyroFit
- Asigură că alimentele dvs. nu sunt gătite excesiv – TasteControl
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home



EAN: 4002516747611 / Numărul materialului: 12305090 /  
Vechi Numărul materialului: 22784085D

<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Cuptor încorporat	•
Culoare	Negru obsidian mat
ArtLine	•
Fără mâner	•
<b>Dotări pentru confort</b>	
TasteControl	•
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Termometru pentru alimente	Fără cablu
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Gril economic	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Funcție surplus de umiditate cu încălzire superioară/ inferioară	•
Funcție Surplus de umiditate cu coacere intensă	•
Funcție Surplus de umiditate cu prăjire automată	•
Gătire lentă	•
Încălzire convențională	•
Încălzire de sus	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Aplicații speciale	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	M Touch
MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: semnalul audio este recunoscut atunci când se detectează mișcare	•
MotionReact: detectare fronturi dulapuri	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•

H 7840 BPX 125 Gala Ed  
Cuptor cu mâner compact  
design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



EAN: 4002516747611 / Numărul materialului: 12305090 /  
Vechi Numărul materialului: 22784085D

MyMiele	•
Funcție de ajutor	•
Injecție cu aburi temporizată programabilă	•
Alarmă sonoră polifonică	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Programe utilizator	•
Setări individuale	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
<b>Curățare confortabilă</b>	
Auto-curățare pirolitică	•
Catalizator	•
Element articulat de gril	•
Ușă CleanGlass	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Blocare ușă în timpul curățării pirolitice	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
<b>Date tehnice</b>	
Volum compartiment cuptor în l	49
Număr de niveluri rafturi	3
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	3
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	3
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	BrilliantLight
Temperaturi în °C	30-300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560

H 7840 BPX 125 Gala Ed  
Cuptor cu mâner compact  
design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



EAN: 4002516747611 / Numărul materialului: 12305090 /  
Vechi Numărul materialului: 22784085D

Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	456
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	38,0
Putere electrică totală în kW	3,20
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți

#### Accesorii furnizate


Tavă de copt cu PerfectClean HBB 71	1
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Voucher pentru o garanție extinsă de 125 de săptămâni	1
Grătar de copt și fript PyroFit	1
Ghidaje telescopice FlexiClip PyroFit	1
Termometru fără fir pentru alimente	1
Șine laterale detașabile PyroFit (pereche)	1
Tablete detartrante	2

#### Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


H 7840 BPX 125 Gala Ed  
 Cuptor cu mâner compact  
 design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings