

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Cuptor fără mâner

design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



- Afișaj mare cu atingere cu senzor mișcare – M Touch + MotionReact
- Cu un ochi pe ce se face, oriunde, oricând – cameră în cuptor
- Efort minim de curățare – echipament de piroliză & PyroFit
- Asigură că alimentele dvs. nu sunt gătită excesiv – TasteControl
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home



EAN: 4002516747635 / Numărul materialului: 12305110 /
Vechi Numărul materialului: 22786085D

Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
Culoare	Negru obsidian mat
ArtLine	•
Fără mâner	•
Dotări pentru confort	
TasteControl	•
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Termometru pentru alimente	Fără cablu
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
Moduri de funcționare	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Gril	•
Gril economic	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Funcție surplus de umiditate cu încălzire superioară/ inferioară	•
Funcție Surplus de umiditate cu coacere intensă	•
Funcție Surplus de umiditate cu prăjire automată	•
Gătire lentă	•
Încălzire convențională	•
Încălzire de sus	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Aplicații speciale	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	M Touch
MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: semnalul audio este recunoscut atunci când se detectează mișcare	•
MotionReact: detectare fronturi dulapuri	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Cuptor fără mâner

design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



EAN: 4002516747635 / Numărul materialului: 12305110 /

Vechi Numărul materialului: 22786085D

Funcție de ajutor	•
Injecție cu aburi temporizată programabilă	•
Alarmă sonoră polifonică	•
Afișare oră din zi	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Temperatură recomandată	•
Programe utilizator	•
Setări individuale	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Curățare confortabilă	
Auto-curățare pirolitică	•
Catalizator	•
Element articulată de gril	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Blocare ușă în timpul curățării pirolitice	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	BrilliantLight
Temperaturi în °C	30–300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 596 x 568

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Cuptor fără mâner

design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



EAN: 4002516747635 / Numărul materialului: 12305110 /

Vechi Numărul materialului: 22786085D

Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	47,0
Putere electrică totală în kW	3,70
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți

Accesorii furnizate

Tavă de copt cu PerfectClean HBB 71	1
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Grătar de copt și fript PyroFit	1
Ghidaje telescopice FlexiClip PyroFit	1
Termometru fără fir pentru alimente	1
Șine laterale detașabile PyroFit (pereche)	1
Tablete detartrante	2

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7860 BPX 125 Gala Ed

Cuptor fără mâner

design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings