

ESW 7020 125 Gala Ed

Sertar de încălzire gourmet fără mânere, înalt de 29 cm
vase pentru preîncălzire, păstrarea alimentelor calde și gătire lentă.



- Gustul suprem – din gătitul la temperatură joasă
- Întotdeauna la temperatura corectă – cu cele 4 funcții
- Convenabil și ușor – Buton cu atingere
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Un plus de siguranță – funcție de temporizator cu oprire automată

EAN: 4002516719922 / Numărul materialului: 12305280 /
Vechi Numărul materialului: 30702050D

Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
Tipul și designul construcției	
Culoarea aparatului	Negru obsidian mat
Sertar de încălzire gourmet	•
ArtLine	•
Fără mânere	•
Moduri de funcționare	
Încălzire ceașcă	•
Încălzire farfurie	•
Păstrare preparate calde	•
Gătire lentă	•
Dotări pentru confort	
Preîncălzirea veselei	•
Păstrare preparate calde	•
Rezultate perfecte pentru gătire la temperatură redusă	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Mecanism Push2open	•
Ghidaj telescopic pentru încărcarea și descărcarea sertarului de încălzire	•
Panou de comandă cu comenzi pentru senzor	•
Funcție de timer	•
Program sabat	•
Panou de comandă cu simboluri	•
Programare oprire	•
Eficiență și durabilitate	
Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Panou de comandă încastrat	•
Siguranță	
Front rece	•
Suprafață antialunecare	•
Oprire de siguranță	•
Sertar pentru accesorii	
Capacitate	12 setări de locații
Date tehnice	
Temperaturi min. în °C	40
Temperaturi max. în °C	85
Lățime aparat electrocasnic în mm	595

ESW 7020 125 Gala Ed

Sertar de încălzire gourmet fără mânere, înalt de 29 cm
vase pentru preîncălzire, păstrarea alimentelor calde și gătire lentă.




EAN: 4002516719922 / Numărul materialului: 12305280 /


Vechi Numărul materialului: 30702050D

Înălțime aparat electrocasnic în mm	289
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Înălțime interioară utilă în mm	230
Putere electrică totală în kW	0,70
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Accesorii furnizate	
Suprafață antialunecare	1
Grătar pentru capacitate mărită	1


Sertar de încălzire gourmet fără mâner, înalt de 29 cm
vase pentru preîncălzire, păstrarea alimentelor calde și gătire lentă.




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7020, Installation drawings, XL combination niche height



side view ESW7x20, installation drawing



built-in ESW7x20, installation drawing



Installation ESW7x20, installation drawing