

## DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Cuptor cu abur Combi compact fără mâner cu racord la apă și la scurgere



- Afișaj tactil mare cu senzor de proximitate. – M Touch + MotionReact
- Rezultate perfecte – tehnologie DualSteam
- Crocant la suprafață, suculent în interior – gătitul combinat
- Miele@home – aparat cu WiFi conectat la rețea + Mix & Match
- Curățenie ușoară – HydroClean și incinta cuptorului din inox



EAN: 4002516720034 / Numărul materialului: 12305570 /  
Vechi Numărul materialului: 23784588D

<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Culoare	Negru obsidian mat
Cuptor combi cu aburi	•
ArtLine	•
Fără mâner	•
<b>Dotări pentru confort</b>	
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Generator aburi extern	•
Senzor de oxigen	•
Setări de umiditate individuale la gătire combinată	•
Gătire meniu fără transfer de gust	•
Mix & Match	•
Termometru pentru alimente	Fără cablu
Programe automate cu posibilitatea de a face setări individuale	•
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Decongelare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Gătire combinată	•
Gătire combinată cu ventilator plus	•
Gătire combinată cu încălzire superioară/inferioară	•
Gătire combinată cu gril mare	•
Gătire cu aburi	•
Sous-vide	•
Reîncălzire	•
Frigere cu umiditate	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Gril economic	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Prăjituri plus	•
Încălzire superioară/inferioară	•
Încălzire de sus	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Aer fierbinte Eco	•
Gătit cu aburi Eco	•
Încălzire farfurie	•
Funcții speciale	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	M Touch

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Cuptor cu abur Combi compact fără mâner cu racord la apă și la scurgere



EAN: 4002516720034 / Numărul materialului: 12305570 /

Vechi Numărul materialului: 23784588D

Senzor de proximitate MotionReact	•
MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: semnalul audio este recunoscut atunci când se detectează mișcare	•
MotionReact: detectare fronturi dulapuri	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
Multilingua	•
MyMiele	•
Funcție de ajutor	•
Panou de comandă rabatabil motorizat cu SoftClose	•
Gătire independentă de cantitate	•
Gătire cu abur pe maxim 3 niveluri simultan	•
Meniuri automate pentru gătit	•
Reducere aburi înainte de terminarea programului	•
Alarmă sonoră polifonică	•
Afișare oră din zi	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Programe utilizator	•
Setări individuale	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
<b>Curățare confortabilă</b>	
Compartiment al cuptorului din inox cu aspect de țesătură	•
Element articulat de gril	•
Generator aburi extern	•
HydroClean	•
Programe de întreținere	•
Program de înmuiere	•
Program de clătire	•
Program de uscare a compartimentului cuptorului	•
Grilaje laterale cu desprindere rapidă	•
Grătare laterale din oțel inoxidabil detașabile	•
Detartrare automată	•
Ușă CleanGlass	•
<b>Tehn. cu aburi/aliment. cu apă</b>	
DualSteam	•
Puterea generatorului de aburi în kW	3,30
DirectWater Plus	•
Filtru de scurgere	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Cuptor cu abur Combi compact fără mâner cu racord la apă și la scurgere

EAN: 4002516720034 / Numărul materialului: 12305570 /

Vechi Numărul materialului: 23784588D

<b>Siguranță</b>	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Înterupător de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Sistem de răcire cu vapori	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
<b>Date tehnice</b>	
Volum compartiment cuptor în l	47
Număr de niveluri rafturi	3
Niveluri rafturi numerotate	•
Balama ușă	Partea inferioară
Lumină cuptor	BrilliantLight
Temperaturi min. mod cuptor în °C	30
Temperaturi max. mod cuptor în °C	230
Temperaturi min. mod gătire cu aburi în °C	40
Temperaturi max. mod gătire cu aburi în °C	100
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	550
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 456 x 569
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	456
Înălțime aparat electrocasnic în mm	455,5
Înălțime aparat electrocasnic în mm	456
Adâncime aparat electrocasnic în mm	569
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568,5
Adâncime aparat electrocasnic în mm	569
Greutate în kg	40,2
Putere electrică totală în kW	3,40
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Lungimea furtunului de admisie apă în m	2,0
Lungimea furtunului de evacuare apă în m	3,0
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
<b>Accesorii furnizate</b>	
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean HBBR 71	1
Ghidaje telescopice FlexiClip PerfectClean HFC 71 (pereche)	1
Termometru fără fir pentru alimente	1
Șine laterale detașabile (pereche)	1
Recipiente de gătit din inox perforate	2
Recipiente rezistente din inox pentru gătit	1
Agent de curățare HydroClean	1
Tablete detartrante	2

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Cuptor cu abur Combi compact fără mâner cu racord la apă și la scurgere



EAN: 4002516720034 / Numărul materialului: 12305570 /  
Vechi Numărul materialului: 23784588D


#### Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed


Cuptor cu abur Combi compact fără mâner cu racord la apă și la scurgere




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings