

KM 7373 FR

Plită cu inducție autonomă  
cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



- Selectare rapidă prin intermediul tast. numerice – ComfortSelect
- 4 arzătoare inclusiv 1 arzător flex
- O lățime de 806 mm cu cadru din inox pentru instalare la suprafață
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity
- Utilizare ușoară a vaselor mari de gătit datorită arzăt. ușor de comb. Flex

EAN: 4002516711858 / Numărul materialului: 12315520 /  
Vechi Numărul materialului: 26737310D

<b>Tip de încălzire</b>	
Tip de încălzire	Inducție
<b>Design</b>	
Culoare suprafață ceramică	Negru
Cadru din inox	•
Instalare cu montare la suprafață	•
<b>Detalii zonă de gătit</b>	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	4
<b>Zone de gătit PowerFlex</b>	
Nr.	2
Tip	Arzător Flex
Diametru în mm	Ø 110-210
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
<b>zona 1 de gătit/suprafață de gătit</b>	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 110-220
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Valoare nominală max. în W	2300
<b>al 2-lea arzător/supr. gătit</b>	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 90-160
Putere nominală amplificare max. în W	1850
Valoare nominală max. în W	1350
<b>al 3-lea arzător/supr de gătit</b>	
Poziție	dreapta
Tip	Arzător Flex
Dimensiune în mm	210x400
Putere nominală amplificare max. în W	3650
Valoare nominală max. în W	3000
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect
Funcție automată Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Culoare afișaj	Galben
Oprire de siguranță	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20

KM 7373 FR

Plită cu inducție autonomă  
cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



EAN: 4002516711858 / Numărul materialului: 12315520 /  
Vechi Numărul materialului: 26737310D

Timp până la comutarea automată la modul conectat în  
așteptare în minute 20

#### Siguranță

Protecție la supraîncălzire

•

Indicator de căldură reziduală

•

#### Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)

806

Dimensiuni în mm (înălțime)

55

Dimensiuni în mm (adâncime)

526

Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe  
suprafață

750 mm - 780 mm

Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare  
pe suprafață

490 mm - 500 mm

Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm

53

Greutate în kg

11

Putere electrică totală în kW

7,30

Lungime cablu de alimentare în m

1,4

Tensiune în V

230

Frecvență în Hz

50-60


#### Accesorii furnizate

Cablu de alimentare

Da

KM 7373 FR

Plită cu inducție autonomă  
cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (\*Fußnote)  
(Installation drawing)