


KM 7373 FL

Plită cu inducție autonomă

cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



- Selectare rapidă prin intermediul tast. numerice – ComfortSelect
- 4 arzătoare inclusiv 1 arzător flex
- O lățime de 800 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity


EAN: 4002516712008 / Numărul materialului: 12315530 /
Vechi Numărul materialului: 26737370D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	2
Tip	Arzător Flex
Diametru în mm	Ø 110-210
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 110-220
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Valoare nominală max. în W	2300
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 90-160
Putere nominală amplificare max. în W	1850
Valoare nominală max. în W	1350
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Arzător Flex
Dimensiune în mm	210x400
Putere nominală amplificare max. în W	3650
Valoare nominală max. în W	3000
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect
Funcție automată Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Culoare afișaj	Galben
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•

KM 7373 FL

Plită cu inducție autonomă

cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



EAN: 4002516712008 / Numărul materialului: 12315530 /
Vechi Numărul materialului: 26737370D

Cronometru

•

Eficiență și durabilitate

Folosirea căldurii reziduale

•

Putere nominală în stare oprit în W

0,5

Putere nominală în stare așteptare în W

1,0

Putere nominală în stare conectat în așteptare în W

2,0

Timpe până la oprirea automată la modul oprit în minute

20

Timpe până la comutarea automată la modul așteptare în minute

20

Timpe până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute

20

Curățare confortabilă

Vitroceramică ușor de curățat

•

Siguranță

Oprire de siguranță

•

Funcția de blocare

•

Blocare comenzi

•

Ventilator de răcire integrat

•

Protecție la supraîncălzire

•

Indicator de căldură reziduală

•

Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)

800

Dimensiuni în mm (înălțime)

53

Dimensiuni în mm (adâncime)

520

Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață

750

Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață

490

Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm

53

Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel

780

Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel

500

Greutate în kg

11

Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel

804

Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel

524

Putere electrică totală în kW

7,30

Lungime cablu de alimentare în m

1,4

Tensiune în V

230

Frecvență în Hz

50-60


Accesorii furnizate

Cablu de alimentare


Da

KM 7373 FL

Plită cu inducție autonomă
cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)