

KM 7363 FR

Plită cu inducție autonomă

cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



- Selectare rapidă prin intermediul tast. numerice – ComfortSelect
- 4 arzătoare inclusiv 1 arzător flex
- O lățime de 626 mm cu cadru din inox pentru instalare la suprafață
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity

EAN: 4002516712428 / Numărul materialului: 12315540 /
Vechi Numărul materialului: 26736310D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Cadru din inox	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	2
Tip	Arzător Flex
Diametru în mm	Ø 110-210
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 90-160
Putere nominală amplificare max. în W	1850
Valoare nominală max. în W	1350
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 110-220
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Valoare nominală max. în W	2300
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Arzător Flex
Dimensiune în mm	210x400
Putere nominală amplificare max. în W	3650
Valoare nominală max. în W	3000
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect
Funcție automată Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Culoare afișaj	Galben
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•

KM 7363 FR

Plită cu inducție autonomă

cu un arzător flex pentru vase de gătit mari




EAN: 4002516712428 / Numărul materialului: 12315540 /

Vechi Numărul materialului: 26736310D

Cronometru	•
Eficiență și durabilitate	
Folosirea căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Țimp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Țimp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Țimp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	626
Dimensiuni în mm (înălțime)	55
Dimensiuni în mm (adâncime)	526
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	600
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	490
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	48
Greutate în kg	10
Putere electrică totală în kW	7,30
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da

KM 7363 FR

Plită cu inducție autonomă
cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



KM7363FR surface-mounted (Installation drawing)