


KM 7363 FL

Plită cu inducție autonomă

cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



- Selectare rapidă prin intermediul tast. numerice – ComfortSelect
- 4 arzătoare inclusiv 1 arzător flex
- O lățime de 620 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity


EAN: 4002516711407 / Numărul materialului: 12315550 /
Vechi Numărul materialului: 26736370D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	2
Tip	Arzător Flex
Diametru în mm	Ø 110-210
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 90-160
Putere nominală amplificare max. în W	1850
Valoare nominală max. în W	1400
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 110-220
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Valoare nominală max. în W	2300
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Arzător Flex
Dimensiune în mm	210x400
Putere nominală amplificare max. în W	3700
Valoare nominală max. în W	3000
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect
Funcție automată Con@ctivity 3.0	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Zonă de gătit extinsă	•
Culoare afișaj	Galben
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•

KM 7363 FL

Plită cu inducție autonomă

cu un arzător flex pentru vase de gătit mari




EAN: 4002516711407 / Numărul materialului: 12315550 /

Vechi Numărul materialului: 26736370D


Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Cronometru	•
Eficiență și durabilitate	
Folosirea căldurii reziduale	•
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	620
Dimensiuni în mm (înălțime)	53
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	560
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	490
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	53
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	600
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	10
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	624
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	7,30
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da

KM 7363 FL

Plită cu inducție autonomă
cu un arzător flex pentru vase de gătit mari



KM7363FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7363FL flush (Installation drawing)