

K 7747 C 125 Gala Ed

Frigider încastrat

PerfectFresh Pro și DynaCool pentru depozitare profesională.



- Dep. perfectă – mai proaspăt pt mai mult timp cu PerfectFresh Pro
- Compart. iluminat cu LED-uri optim și fără întreținere necesară
- Conectarea inteligentă în rețea oferă noi posibilități – Miele@home
- Distribuire uniformă a temp. la interiorul aparatului – DynaCool



EAN: 4002516711674 / Numărul materialului: 12361920 /  
Vechi Numărul materialului: 36774730EU1

<b>Promoție aniversară</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Categorie de aparate electrocasnice</b>	
Frigider	•
<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
<b>Tip construcție</b>	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	dreapta
Balamale ușă convertibile	•
<b>Design</b>	
Iluminat în zona de răcire a frigiderului	LED
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de menținere a proapețimii	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Comenzi</b>	
Concept funcțional	SensorTouch
Compartimentul de frigider poate fi oprit	Nu
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
SuperCool automat	•
Nr. zone de temperatură	2
Mod Sabat	•
Modul de petrecere	•
Modul de vacanță	•
<b>Frigider/Compartiment frigider</b>	
Nr. de rafturi	6
inclusiv numărul de rafturi despărțite (FlexiBoard)	1
Grătar pentru sticle din metal cromat	•
Nr. de sertare pentru legume-fructe	3
Perete posterior uscat	CleanSteel
Număr de rafturi pe ușă interioară pentru conserve	2
Grilaje ușă pentru sticle	2
Rafturi ușă	4
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	C
Consum energetic anual în kWh	99,65
Consum de energie în 24 h în kWh	0,27
<b>Siguranță</b>	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă optică pentru ușă	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	570

K 7747 C 125 Gala Ed

Frigider încastrat

PerfectFresh Pro și DynaCool pentru depozitare profesională.




EAN: 4002516711674 / Numărul materialului: 12361920 /

Vechi Numărul materialului: 36774730EU1



Înălțime minimă nișă în mm	1772
Înălțime maximă nișă în mm	1788
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	559
Înălțime aparat electrocasnic în mm	1770
Adâncime aparat electrocasnic în mm	546
Greutate în kg	70,5
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	26
Clasa climatică	SN-T
Compartiment frigider în l	294
incluzând și zona PerfectFresh în l	98
Capacitate utilă totală în l	294
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	32
Consum de curent (mA)	1200
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	2,2
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
<b>Accesorii furnizate</b>	
Tavă de ouă	•
Voucher pentru un filtru ActiveAirClean	•

K 7747 C 125 Gala Ed  
 Frigider încastrat  
 PerfectFresh Pro și DynaCool pentru depozitare profesională.




K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)

[mm]



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)

[mm]



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

[mm]