

Duoflex HX1 Total Care
Aspiratoare cu acumulator
puternic | Grab&Go | ușor și compact | set complet de accesorii



- Baterie litiu-ion: funcționare de max. 55 de minute cu o singură încărcare*
- La fel de puternic ca un aspirator Miele convențional**
- Funcție Grab&Go comodă datorită consolei de perete sistem SpeedLock
- Ușor și compact: 3,1 kg/recipient pentru praf de 0,3 l
- Perie electrică inteligentă cu reglaj automat al puterii
- Setul Premium: gamă extinsă de accesorii pentru aplicații diverse
- 99,99 %*** capacitate de reținere a prafului cu filtrul Hygiene lifetime
- Design modern combinat cu o atingere plăcută

* Pentru nivelul 1 de putere fără peria electrică.

** Putere de curățare comparabilă cu cea a aspiratoarelor verticale cu cilindru Miele Complete C3 (SGEF3) cu Turbobrush STB 305-3 (strângere a prafului de pe covoare și podele dure cu crăpături, strângerea scamelor de covor). În conformitate cu IEC 62885-2.

*** În conformitate cu IEC 62885-4

EAN: 4002516715429 / Numărul materialului: 12377850 /
Vechi Numărul materialului: 41QLL036EU2

Tip construcție	
Aspiratoare verticale de mână fără cablu	•
Marcă produs	Duoflex HX1
Tip motor	Digital Efficiency Motor
Tip produs	SQLL0
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Curățare	
Tehnologie Vortex	•
Confortul utilizatorului	
Control electronic al puterii de aspirare	Butoane/2 niveluri
Consolă de perete	Speedlock
Sistem SpeedLock	SpeedLock system
Depozitare accesorii	HX-AH 20
Sistem de filtrare	
ComfortClean	•
Volum sac de praf în l	0,3
Date tehnice	
Tip baterie	Li-ion
Capacitate nominală a bateriei în mAh	2500
Volum în dB	79,0
Lățimea în mm	260
Înălțimea în mm	1250
Greutate în kg	3,1
Timp de funcționare faza minim PowerUnit solo	55
Suprafață de curățare în m ²	60
Timp de reîncărcare în min.	210
Consum electric nominal în W	160
Accesorii furnizate	
Instrument de curățare	Nu
Perie electrică MultiFloor HX-EB 20	•
Perie de praf HX-DB	•
Duză pentru tapițerie HX-UN	•
Duză pentru spații înguste HX-CN	•
Perie universală HX-UB	•
HX-CNXL duză flexibilă pentru spații înguste XL	•
HX-FSH 20 duză flexibilă pentru aspirare	•
HX-EC 20 Electro Compact	•