


KM 7576 FL 125 Gala Ed  
Plită cu inducție autonomă  
cu 3 zone de gătit PowerFlex și MattFinish




- Select. rapidă și intuitivă cu ajutorul afișajelor numerice–Smart Select White
- 6 zone de gătit inclusiv 3 putere ridicată inclusiv suprafețe PowerFlex
- O lățime de 800 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home
- Suprafață elegantă pentru un design unic al bucătăriei – MattFinish

EAN: 4002516735564 / Numărul materialului: 12382880 /  
Vechi Numărul materialului: 26757670D

<b>Promoție aniversară</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
<b>Tip de încălzire</b>	
Tip de încălzire	Inducție
<b>Tip construcție</b>	
Independent de aparatul de gătit	•
<b>Design</b>	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Suprafață rezistentă la zgârieturi	MattFinish
Culoare suprafață ceramică	Negru mat
Efect anti-amprentă	•
Instalare cu montare la suprafață	•
<b>Detalii zonă de gătit</b>	
Număr de zone de gătit	6
Număr de zone de gătit	3
Număr maxim de vase	6
<b>Zone de gătit PowerFlex</b>	
Nr.	6
Tip	Arzător PowerFlex
Diametru în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
TwinBooster în W	3650
<b>zona 1 de gătit/suprafață de gătit</b>	
Poziție	Stânga
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Putere nominală amplificare max. în W	3400
Valoare nominală max. în W	3150
Putere nominală TwinBooster max. în W	3650
<b>al 2-lea arzător/supr. gătit</b>	
Poziție	Centrat
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
<b>al 3-lea arzător/supr de gătit</b>	
Poziție	dreapta
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	Smart Select White


KM 7576 FL 125 Gala Ed  
Plită cu inducție autonomă  
cu 3 zone de gătit PowerFlex și MattFinish




EAN: 4002516735564 / Numărul materialului: 12382880 /  
Vechi Numărul materialului: 26757670D

Funcție automată Con@ctivity 3.0	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Culoare afișaj	Alb
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Protecție ștergere	•
Cronometru	•
<b>Curățare confortabilă</b>	
Vitroceramică ușor de curățat	•
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	51
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	780
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	51
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	16
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	11,00
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
<b>Accesorii furnizate</b>	
Cablu de alimentare	Da

KM 7576 FL 125 Gala Ed  
Plită cu inducție autonomă  
cu 3 zone de gătit PowerFlex și MattFinish



KM7575FL, KM7576FL onset (installation drawing)



KM7575FL, KM7576FL flush (installation drawing)