

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor



- Suprafață elegantă pentru un design unic al bucătăriei – MattFinish
- Cel mai silențios TwoInOne de la Miele – motor Silence
- Instalare flexibilă – Plug&Play mod recirculare cu țevi
- Spațiu amplu – 4 zone de gătit mari incl. 2 zone PowerFlex XL
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home

EAN: 4002516733119 / Numărul materialului: 12383100 /  
Vechi Numărul materialului: 26787679D

<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Tip construcție</b>	
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	Recirculare
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recirculare aer neghidată (instalare Plug&Play)	Da
<b>Design</b>	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Suprafață rezistentă la zgârieturi	MattFinish
Culoare suprafață ceramică	Negru mat
Efect anti-amprentă	•
Fără cadru – montat pe suprafață	•
Extractor montat la nivelul blatului	•
Culoare capac grilaj	Negru
Culoarea filtrului de grăsime	Negru
<b>Detalii zonă de gătit</b>	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	2
Număr maxim de vase	4
<b>Zone de gătit PowerFlex</b>	
Nr.	4
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Diametru în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
TwinBooster în W	3650
<b>zona 1 de gătit/suprafață de gătit</b>	
Poziție	Stânga
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
<b>al 2-lea arzător/supr. gătit</b>	
Poziție	dreapta
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect alb
Funcție automată Con@ctivity	•
Afișaj digital putere	•

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor



EAN: 4002516733119 / Numărul materialului: 12383100 /

Vechi Numărul materialului: 26787679D

Culoare afișaj	Alb
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Indicator de blocarea filtrului de cărbune activ	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Protecție ștergere	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Cronometru	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Motor ECO	•
Motor silențios	•
<b>Curățare confortabilă</b>	
Vitroceramică ușor de curățat	•
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la nivel min. (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	145
Debit de aer la nivel max. (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	465
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	510
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Conexiune pentru întrerupătorul de contact al ferestrei	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	238
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	780

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed




Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor



EAN: 4002516733119 / Numărul materialului: 12383100 /  
Vechi Numărul materialului: 26787679D

Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	238
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	20
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	7,50
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	1,6
<b>Accesorii furnizate</b>	
Cablu de alimentare	Da
Filtru cu cărbune activ pentru modul de recirculare	•
Adaptor Plug&Play	•




## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis - drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air - drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed  
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation  
(Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play  
(Installation drawing)