

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari pt. reg. de evacuare



- Suprafață elegantă pentru un design unic al bucătăriei – MattFinish
- Cel mai silențios TwoInOne de la Miele – motor Silence
- Potrivit pentru instalații flexibile cu regim de evacuare (ex. cu DFKS-AR)
- Spațiu amplu – 4 zone de gătit mari incl. 2 zone PowerFlex XL
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home



EAN: 4002516733058 / Numărul materialului: 12383110 / Vechi Numărul materialului: 26787678D

Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
Tip construcție	
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor	•
Moduri de funcționare	
Evacuare aer ghidată cu accesorii opționale	DFK-xxx,DMK 150-1
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	Evacuare aer
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Fără cadru – montat pe suprafață	•
Integrat la nivelul blatului	•
Suprafață rezistentă la zgârieturi	MattFinish
Culoare suprafață ceramică	Negru mat
Efect anti-amprentă	•
Extractor montat la nivelul blatului	•
Culoare capac grilaj	Negru
Culoarea filtrului de grăsime	Negru
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	2
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	4
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Putere nominală TwinBooster max. în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Stânga
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Afișaj digital putere	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect alb

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari pt. reg. de evacuare



EAN: 4002516733058 / Numărul materialului: 12383110 /
Vechi Numărul materialului: 26787678D

Culoare afișaj	Alb
Recunoaștere permanentă vas	•
Timpe de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Eficiență și durabilitate	
Consum energetic anual în kWh/an	31,5
Clasă de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Motor ECO	•
Motor silențios	•
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasă eficienței iluminării	NA
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Interior boltă ușor de curățat – CleanCover	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Evacuare	
Debit de aer la nivel min. (m ³ /h) conform EN 61591	195
Debit de aer la nivel max. (m ³ /h) conform EN 61591	530
Debit de aer la Nivelul Intensive (m ³ /h) conform EN 61591	610
Debit de aer la nivelul booster 1 (m ³ /h)	610
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	67,0
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	67,0
Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Nivel de presiune zgomot la nivelul Intensive (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari pt. reg. de evacuare



EAN: 4002516733058 / Numărul materialului: 12383110 /
Vechi Numărul materialului: 26787678D

Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Conexiune pentru întrerupătorul de contact al ferestrei	•

Date tehnice


Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	238
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	780
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	238
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	20
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	7,50
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	2

Accesorii furnizate


Cablu de alimentare	Da
---------------------	----

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed


Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari pt. reg. de evacuare




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed


Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor și MattFinish cu 2 zone de gătit PowerFlex XL foarte mari pt. reg. de evacuare




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)