

CVA 7845 125 Gala Ed

Espressor încorporat cu DirectWater

Design perfect pt combinare cu CoffeeSelect + AutoDescale pt pretenții ridicate.



- Afișaj tactil mare cu senzor de mișcare – M Touch + MotionReact
- Bucurați-vă de cafea cu 3 recipiente de boabe – CoffeeSelect
- Îngrijire perfectă – complet automată cu AutoDescale și AutoClean
- Perfect poziționat: datorită senzorului patentat CupSensor
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home

EAN: 4002516721994 / Numărul materialului: 12388830 /
Vechi Numărul materialului: 29784521DX

| Promoție aniversară | |
|---|--------------------|
| Modele aniversare 125 | • |
| 125 Gala Edition | • |
| Tipul și designul construcției | |
| Espressor încorporabil cu sistem pentru boabe | • |
| VitroLine | • |
| ArtLine | • |
| Culoare | Negru obsidian mat |
| Dotări pentru confort | |
| AromaticSystemFresh | • |
| CoffeeSelect | • |
| Preparare OneTouch | • |
| Preparare OneTouch for Two | • |
| DoubleShot | • |
| Profiluri programabile de utilizator | 10 |
| Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei | • |
| Setare selectabilă măcinare | • |
| Cantitate programabilă a cafelei | • |
| Cantitate programabilă a apei | • |
| Temperatură programabilă a apei | • |
| Cantitatea de lapte poate fi programată | • |
| Cantitate programabilă a spumei de lapte | • |
| Preparare prealabilă programabilă | • |
| TeaTimer | • |
| Confortul utilizatorului | |
| Conectarea în rețea cu Miele@home | • |
| Afișaj | M Touch |
| MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări | • |
| MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări | • |
| CupSensor | • |
| Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm | 4,0 |
| Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm | 16,5 |
| PerformanceMode | • |
| EasyClick recipient pentru lapte | • |
| DirectWater | • |
| ComfortDoor | • |
| Mâner ușă ascuns | • |
| BrilliantLight | • |
| Iluminare unitate de preparare | • |
| Modul expert | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funcție de ajutor | • |
| Nr. de tipuri de boabe | 3 |
| Nr. de recipiente pentru boabe | 3 |
| Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g | 150 |
| Capacitatea recipientului de boabe de cafea B în g | 300 |
| Capacitatea recipientului de boabe de cafea C în g | 150 |
| Capacitate recipient boabe de cafea, total în g | 600 |
| Recipient de boabe de cafea detașabil | • |

CVA 7845 125 Gala Ed

Espressor încorporat cu DirectWater

Design perfect pt combinare cu CoffeeSelect + AutoDescale pt pretenții ridicate.



EAN: 4002516721994 / Numărul materialului: 12388830 /

Vechi Numărul materialului: 29784521DX

| | |
|---|--------|
| Capacitatea recipientului de apă în l | 2,7 |
| Capacitate recipient pentru lapte în l | 0,7 |
| Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule | 17 |
| Capacitate tavă de picurare | 1,6 |
| Recipiente ușor-accesibile | • |
| Afișare oră din zi | • |
| Sincronizare ceas | • |
| Afișare dată | • |
| Oră de pornire programabilă | • |
| Oră de oprire programabilă | • |
| Timp de așteptare programabil | • |
| Setări programabile | • |
| Băuturi | |
| Mărime selectabilă a porției de băutură în ml | 20-300 |
| Ristretto, simplă | • |
| Ristretto, dublu | • |
| Espresso, simplu | • |
| Espresso, dublu | • |
| Cafea, simplă | • |
| Cafea, dublă | • |
| Cafea lungă, simplă | • |
| Cafea lungă, dublă | • |
| Cappuccino, simplu | • |
| Cappuccino, dublu | • |
| Latte macchiato, simplu | • |
| Latte macchiato, dublu | • |
| Lapte fierbinte, simplu | • |
| Latte macchiato, dublu | • |
| Spumă de lapte, simplă | • |
| Spumă de lapte, dublă | • |
| Espresso macchiato, simplu | • |
| Espresso macchiato, dublu | • |
| Cappuccino italian, simplu | • |
| Cappuccino italian, dublu | • |
| Espresso cu lapte, simplu | • |
| Espresso cu lapte, dublu | • |
| Café au lait, simplu | • |
| Café au lait, dublă | • |
| Caffè latte, simplu | • |
| Caffè latte, dublă | • |
| Caffè americano, simplu | • |
| Caffè Americano, dublă | • |
| Cafea lungă neagră, simplă | • |
| Long black, dublă | • |
| Apă caldă, simplă | • |
| Apă caldă, dublă | • |
| Apă fierbinte, simplă | • |
| Apă fierbinte, dublă | • |
| Ceai negru, simplu | • |
| Ceai negru, dublu | • |
| Ceai de plante, simplu | • |

CVA 7845 125 Gala Ed

Espressor încorporat cu DirectWater

Design perfect pt combinare cu CoffeeSelect + AutoDescale pt pretenții ridicate.

EAN: 4002516721994 / Numărul materialului: 12388830 /

Vechi Numărul materialului: 29784521DX

| | |
|--|---------|
| Ceai de plante, dublu | • |
| Ceai de fructe, simplu | • |
| Ceai de fructe, dublu | • |
| Ceai verde, simplu | • |
| Ceai verde, dublu | • |
| Ceai alb, simplu | • |
| Ceai alb, dublu | • |
| Ceai japonez, simplu | • |
| Ceai japonez, dublu | • |
| Chai latte, simplu | • |
| Chai latte, dublu | • |
| Ibric de cafea | • |
| Ibric | • |
| Eficiență și durabilitate | |
| Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei | • |
| Putere nominală în stare așteptare în W | 0,8 |
| Putere nominală în stare conectat în așteptare în W | 1,4 |
| Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute | 20 |
| Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute | 20 |
| Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute | 20 |
| Curățare confortabilă | |
| Funcție AutoDescale | • |
| Detartrare manuală | • |
| AutoClean | • |
| Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă | • |
| Programe de curățare avantajoase | • |
| Funcție de clătire automată | • |
| ComfortClean | • |
| Conducte de lapte detașabile | • |
| Unitate de preparare detașabilă | • |
| Duritate programabilă a apei | • |
| Siguranță | |
| Blocare comenzi | • |
| Date tehnice | |
| Lățime minimă nișă în mm | 560 |
| Lățime maximă nișă în mm | 568 |
| Înălțime minimă nișă în mm | 450 |
| Înălțime maximă nișă în mm | 452 |
| Adâncime nișă în mm | 550 |
| Lățime aparat electrocasnic în mm | 595 |
| Înălțime aparat electrocasnic în mm | 455 |
| Adâncime aparat electrocasnic în mm | 475 |
| Adâncimea cu ușa deschisă în cm | 108,0 |
| Putere electrică totală în kW | 1,45 |
| Tensiune în V | 220-240 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
| Număr de faze | 1 |
| Lungimea furtunului de admisie apă în m | 1,5 |

CVA 7845 125 Gala Ed

Espressor încorporat cu DirectWater

Design perfect pt combinare cu CoffeeSelect + AutoDescale pt pretenții ridicate.



EAN: 4002516721994 / Numărul materialului: 12388830 /

Vechi Numărul materialului: 29784521DX

Lungime cablu de alimentare în m

2,0

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


CVA 7845 125 Gala Ed

Espressor încorporat cu DirectWater


Design perfect pt combinare cu CoffeeSelect + AutoDescalce pt pretenții ridicate.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)