

WEG365 WCS PWash&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu QuickPowerWash și SingleWash – cele mai bune rezultate rapide de spălare.



- QuickPowerWash asigură rezultate rapide și eficiente în doar 49 de minute
- Tamburul cu structură de fagure asigură că rufe rămân în stare perfectă
- Precălcarea reduce șifonarea și economisește până la 50 % timp și efort#
- Afișaj & operare confortabilă la îndemână – ComfortSensor
- Miele@home – conect. inteligentă în rețea oferă noi posibilități*

* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.



EAN: 4002516734475 / Numărul materialului: 12401050 /
Vechi Numărul materialului: 11EG3655EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Poate fi încastrat sub blat	•
Balama ușă	dreapta
Model	
Marcă produs	W1 Chrome Edition
Încărcare frontală	•
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1400
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Culoare buton rotativ	Alb lotus/Inel cromat
Versiune panou de comandă	Drept
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 1 linie
Putere de curățare	
Tehnologie inovatoare PowerWash	•
Dozator proporțional CapDosing	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	•
Iluminare tambur	LED
Multilingua	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	49
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasă de eficiență centrifugare	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	68
Durata programului „Eco 40–60“ la capacitate nominală	199
Putere nominală în stare oprit în W	0,40
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,80
Spălare la temperatură joasă „Rece“ și „20 °C“	•
Control automat al încărcării	•
Debitmetru	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•

WEG365 WCS PWash&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu QuickPowerWash și SingleWash – cele mai bune rezultate rapide de spălare.



EAN: 4002516734475 / Numărul materialului: 12401050 /

Vechi Numărul materialului: 11EG3655EU1

Programe spălare	
QuickPowerWash	•
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Mătase (spălare manuală)	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Mașină de curățat	•
Săgeată bumbac	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
Suplimente la spălare	
Scurt	•
Înmuiere	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
Calitate	
Contragreutăți confecționate din fontă	•
Siguranță	
Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Adâncime aparat excluzând ușa (pentru încorporare) în mm	600
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
3 capsule	•
Voucher pentru detergent de la Miele	•
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEG365 WCS PWash&9kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu QuickPowerWash și SingleWash – cele mai bune rezultate rapide de spălare.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm