

TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg
Uscător cu pompă de căldură T1:
cu SteamFinish, DryCare 40 și SilenceDrum pentru uscare blândă.



- SteamFinish netezește și înprospătează, economisind timp în timpul călcării
- SilenceDrum^{*} reduce zgomotul pentru o uscare mult mai silențioasă
- Econom. timp pt. sort. ruf.; DryCare 40 e perfect pt. o spălare la 40 °C^{**}
- EcoSpeed reduce eficient timpul de uscare cu 20 de minute^{***}
- Control complet al aplicației uscătorului de rufe cu Miele@home^{****}

^{*} Brevet EP 4 163 433

^{**} Nepotrivit pentru lână sau catifea.

^{***} Comparativ cu uscătoarele Miele fără EcoSpeed cu aceeași încărcătură maximă și aceeași clasă de eficiență energetică. Testat la programul „Bumbac” cu o încărcătură maximă.

^{****} Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.



EAN: 4002516735144 / Numărul materialului: 12401170 /
Vechi Numărul materialului: 12EL7852EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Poate fi încastrat sub blat	•
Balama ușă	stânga
Model	
Marcă produs	T1 Chrome Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Culoare buton rotativ	Alb lotus/Inel cromat
Versiune panou de comandă	Drept
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 1 linie
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
Întreținere rufe delicate	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
Multilingua	•
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Consum energetic anual în kWh	185
Durată în minute în programul standard	184
Zgomot în progr pt bumbac cu o încărcare compl în db(A) re1 pw	64
Clasă eficiență condensare	A
Consum de energie în kWh în programul standard Bumbac	1,55
Uscare normală cu încărcare maximă	
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
Programe de uscare	
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Săgeată bumbac	•

TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg
Uscător cu pompă de căldură T1:
cu SteamFinish, DryCare 40 și SilenceDrum pentru uscare blândă.



EAN: 4002516735144 / Numărul materialului: 12401170 /
Vechi Numărul materialului: 12EL7852EU1

Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din mătase	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Perne standard	•
Aer rece	•
Aer cald	•
Program pentru coș	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Îngrijire cu aburi	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Alarmă	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	636
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1054
Greutate în kg	56
Putere electrică totală în kW	1,10
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,14
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,42
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•

TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg
Uscător cu pompă de căldură T1:
cu SteamFinish, DryCare 40 și SilenceDrum pentru uscare blândă.



EAN: 4002516735144 / Numărul materialului: 12401170 /
Vechi Numărul materialului: 12EL7852EU1

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english
(US), español, français
(CA), français (FR),
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenščina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg

Uscător cu pompă de căldură T1:


cu SteamFinish, DryCare 40 și SilenceDrum pentru uscare blândă.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm