

H 2861-1 BP 125 Edition

Cuptor

un design combinat și potrivit cu AirFry, rețea și curățare pirolitică.



- Afișaj text clar cu controale rotative – EasyControl Plus
- Efort minim de curățare – Piroliză
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate
- Pentru tot ce este crocant și tare – AirFry

A+

EAN: 4002516769972 / Numărul materialului: 12432450 /  
Vechi Numărul materialului: 22286195D

<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
<b>Tip construcție</b>	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil/Clean Steel
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Cuptor încorporat	•
PureLine	•
<b>Dotări pentru confort</b>	
Încălzire rapidă	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
AirFry	•
Programe automate	•
Aer fierbinte Eco	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Încălzire convențională	•
Gril cu ventilator	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timpan până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timpan până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timpan până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
<b>Curățare confortabilă</b>	
Finisaj inox/CleanSteel	•
Auto-curățare pirolitică	•
Ușă CleanGlass	•

H 2861-1 BP 125 Edition

Cuptor

un design combinat și potrivit cu AirFry, rețea și curățare pirolitică.



EAN: 4002516769972 / Numărul materialului: 12432450 /  
Vechi Numărul materialului: 22286195D

#### Siguranță

Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire

•

Oprire de siguranță

•

Blocare comenzi

•

Blocare ușă în timpul curățării pirolitice

•

#### Date tehnice

Volum compartiment cuptor în l

76

Număr de niveluri rafturi

5

Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului

5

Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului

5

Niveluri rafturi numerotate

•

Lumină cuptor

1 spot cu halogen

Temperaturi în °C

30-300

Temperaturi min. în °C

30

Temperaturi max. în °C

300

Lățime minimă nișă în mm

560

Lățime maximă nișă în mm

568

Înălțime minimă nișă în mm

590

Înălțime maximă nișă în mm

595

Adâncime nișă în mm

550

Lățime aparat electrocasnic în mm

595

Înălțime aparat electrocasnic în mm

596

Adâncime aparat electrocasnic în mm

569

Greutate în kg

47,0

Putere electrică totală în kW

3,60

Tensiune în V

220-240

Frecvență în Hz

50

Tensiune nominală siguranță în A

16

Număr de faze

1

Cablu de alimentare cu ștecăr

•

Lungime cablu de alimentare în m

1,50

Înlocuirea lămpilor

Client

#### Accesorii furnizate

Tavă de copt cu PerfectClean

1

Tavă de coacere gourmet și AirFry, perforată, cu PerfectClean

1

Tavă universală cu PerfectClean

1

Grătar de copt și fript fără PerfectClean

1

Ghidaje telescopice FlexiClip cu PerfectClean

1

Șine laterale detașabile (pereche)

1

Voucher pentru accesoriu gril și rotisor HGBB71 cu PerfectClean

1

H 2861-1 BP 125 Edition

Cuptor

un design combinat și potrivit cu AirFry, rețea și curățare pirolitică.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing