

G 7130 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Utilizare excelentă spațiu – tava 3D MultiFlex mai mult spațiu pt vesela dvs.
- Mai multe informații și conectare în rețea aparaturilor electrocasnice – Miele@home
- Complet uscat – Miele uscare AutoOpen
- Mașină de spălat vase Fresh water – consumă doar ?? la programul automat
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose



EAN: 4002516744955 / Numărul materialului: 12440200 /
Vechi Numărul materialului: 21713057OE1

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

deutsch, english (GB),
magyar, polski, română,
slovenčina, srpski, čeština

Model

Mașină de spălat vase semi-integrată

•

Mașină de spălat vase de 60 cm

•

Design

Culoare panou de comandă

Oțel inoxidabil/CleanSteel

Versiune panou de comandă

Panou frontal drept

Tip comandă

Butoane selectare progr.

Afișaj

Afișaj text 1 rând

Culoare afișaj

Alb

MultiLingua

•

Confort

Conectarea în rețea cu Miele@home

•

Dozare automată cu PowerDisk

•

Afișare timp rămas

•

Start întârziat până la 24 de ore

•

Indicator luminos în timpul funcționării

Afișaj

Selectare limbă de afișare

•

Eficiență și durabilitate

Clasă de eficiență energetică (A–G)

B

Consum apă în programul automat în l de la

6,0

Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri

8,4

Consum de electricitate în programul ECO în kWh

0,64

Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program

64

Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă

0,40

Durata programului ECO în minute

199

Clasă de emisii de zgomot

B

Emisii de zgomot în dB(A)

43

EcoFeedback

•

Tehnologie EcoPower

•

Igienă dovedită

•

Racord apă caldă

•

Încărcare pe jumătate

•

Calitatea rezultatelor

Mașină de spălat vase cu apă proaspătă

•

Uscare cu funcție AutoOpen

•

SensorDry

•

Uscare activă prin condensare

•

BrilliantGlassCare

•

Programe spălare

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automat

•

ComfortWash 45 °C

•

G 7130 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516744955 / Numărul materialului: 12440200 /

Vechi Numărul materialului: 21713057OE1

Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicat	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Clătire sare	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
AutoDos	•
BottleClean	•
Rapid	•
IntenseZone	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	2
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ExtraComfort
Număr de poziții	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Blocare de siguranță	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	570
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	48,2
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	3,0
Greutate max. panou frontal în kg	11,0

G 7130 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516744955 / Numărul materialului: 12440200 /
Vechi Numărul materialului: 21713057OE1

[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	8,0
--	-----

[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	17,0
--	------


Accesorii furnizate	
---------------------	--

1 x PowerDisk	•
---------------	---

Voucher pentru 6 x PowerDisk	•
------------------------------	---

G 7130 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)