

## G 7600 SC AutoDos

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Cea mai bună clasă de eficiență energetică A – econ. energie și ecologică
- Mai multe informații și conectare în rețea aparatelor electrocasnice– Miele@home
- Emisii sonore incredibil de scăzute de doar ?? dB(A)
- Mașină de spălat vase Fresh water – consumă doar ?? la programul automat
- Convenabil, rezult. bune, perfect pt. utilizare zilnică – coșuri ExtraComfort



EAN: 4002516745174 / Numărul materialului: 12440330 /  
Vechi Numărul materialului: 21760017OE1

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase de sine stătătoare	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil/CleanSteel
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Taste tactile
Culoare afișaj	Alb
<b>Confort</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Afișare timp rămas	•
Indicator luminos în timpul funcționării	Afișaj
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	42
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicat	•
Igienă	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Clătire sare	•

## G 7600 SC AutoDos

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.




EAN: 4002516745174 / Numărul materialului: 12440330 /

Vechi Numărul materialului: 21760017OE1

<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Rapid	•
IntenseZone	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Suport FlexCare pentru pahare	2
Suport pentru cești FlexCare	1
Număr de poziții	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Siguranță</b>	
Indicator luminos pentru filtru	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	845
Maxim înălțime nișă în mm	880
Adâncime nișă în mm	600
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	845
Adâncime aparat electrocasnic în mm	600
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	119,5
Greutate netă în kg	58,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, portuguese, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Accesorii furnizate</b>	
1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•

## G 7600 SC AutoDos

Mașini de spălat vase de sine stătătoare  
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)