

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Mașini de spălat vase complet integrate

– soluția multifuncțională Miele pentru designuri fără mânere în bucătărie.



- Dozare automată – AutoDos cu PowerDisk integrat
- Design inovator și confort maxim – tava 3D MultiFlex
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – Miele@home
- Deschidere automată a ușii după două bătăi – Knock2open
- Operare rapidă prin glisare – afișaj M Touch



EAN: 4002516745297 / Numărul materialului: 12440460 /  
Vechi Numărul materialului: 21798062OE1

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	CleanSteel/negru obsidian
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	M Touch Vi
Culoare afișaj	Alb
Multilingua	•
<b>Confort</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Knock2open	•
Mecanism închidere ușă	AutoClose
BrilliantLight	•
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	optic și acustic
Opțiune de adăugare un articol	•
Selectare limbă de afișare	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	41
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Mașini de spălat vase complet integrate

– soluția multifuncțională Miele pentru designuri fără mânere în bucătărie.



EAN: 4002516745297 / Numărul materialului: 12440460 /  
Vechi Numărul materialului: 21798062OE1

Delicat	•
Igienă	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Paste/Paella	•
Obiecte înalte 65 °C	•
Îngrijire aparat	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	3
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	MaxiComfort
Număr de poziții	14
MultiClip	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Blocare de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	48,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0
Greutate max. panou frontal în kg	11,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	7,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	14,0
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Mașini de spălat vase complet integrate

– soluția multifuncțională Miele pentru designuri fără mânere în bucătărie.



EAN: 4002516745297 / Numărul materialului: 12440460 /  
Vechi Numărul materialului: 21798062OE1

### Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english (US),  
español, français (FR),  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,

### Accesorii furnizate

1 x PowerDisk

•

Voucher pentru 6 x PowerDisk

•

G 7980 SCVi AutoDos K20

Mașini de spălat vase complet integrate

– soluția multifuncțională Miele pentru designuri fără mânere în bucătărie.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)