

FNS 7794 D L

Congelator integrat

cu ActiveDoor, IceMaker, NoFrost și 8 sertare pt. congelare pentru confort max.



- Deschidere și închidere automată a ușii aparatului – ActiveDoor
- Cuburi de gheață cu IceMaker cu racord la sursa de apă curentă
- De două ori mai comod cu cutii de gheață și pizzade la Miele
- Fără gheață pe alimente și fără dezghețare, cu tehnologia NoFrost
- Compart. iluminat cu LED-uri optim și fără întreținere necesară



EAN: 4002516747031 / Numărul materialului: 12443650 /

Vechi Numărul materialului: 37779401EU1

Categorie de aparate electrocasnice	
Congelator	•
Tip construcție	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	Stânga
Montare alăturată posibilă	•
Design	
Iluminat în compartimentul congelator	LED
Iluminare IceMaker	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Aparat de făcut gheață cu racord la apă curentă (IceMaker)	•
Deschizător ușă ascuns	ActiveDoor
Comenzi	
Concept funcțional	FreshTouch
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
SuperFreeze	•
Nr. zone de temperatură	1
Mod Sabat	•
Modul de petrecere	•
Congelator/Secțiune congelator	
Număr de sertare de congelator	8
dintre care pe roți	6
din care cutie pentru gheață și pizza	2
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	D
Consum energetic anual în kWh	189,80
Consum de energie în 24 h în kWh	0,52
Siguranță	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă acustică de temperatură	•
Alarmă optică pentru ușă	•
Alarmă optică de temperatură	•
Indicator oprire alimentare pentru secțiunea de congelator	•
Date tehnice	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	570
Înălțime minimă nișă în mm	1772
Înălțime maximă nișă în mm	1788
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	559
Înălțime aparat electrocasnic în mm	1770
Adâncime aparat electrocasnic în mm	546
Greutate în kg	75,2

FNS 7794 D L

Congelator integrat

cu ActiveDoor, IceMaker, NoFrost și 8 sertare pt. congelare pentru confort max.



EAN: 4002516747031 / Numărul materialului: 12443650 /


Vechi Numărul materialului: 37779401EU1

Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	26
Clasa climatică	SN-T
Compartiment congelator 4* în l	213
Capacitate utilă totală în l	213
Producție de cuburi de gheață pe zi în kg	0,8
Timp de păstrare în caz de defectiune în ore	9
Capacitate congelator în kg/24 ore	12,00
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	33
Consum de curent (mA)	1300
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	2,2
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți


FNS 7794 D L

Congelator integrat


cu ActiveDoor, IceMaker, NoFrost și 8 sertare pt. congelare pentru confort max.



FNS7794D L, FNS7794D R, installation (footnote*)
(installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, built-in (installation (*footnote) (installation
drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, side view (installation drawings)