

K 7737 D

Frigider încastrat

cu DynaCool și iluminare cu LED pentru stocare practică a alimentelor.



- Sertar spațios cu control umiditate – DailyFresh
- Compart. iluminat cu LED-uri optim și fără întreținere necesară
- Distribuie uniformă a temp. la interiorul aparatului – DynaCool
- Rafturi de ușă lavabile în mașina de spălat vase – ComfortClean
- Închidere amortizată a ușilor cu SoftClose



EAN: 4002516747598 / Numărul materialului: 12444430 /

Vechi Numărul materialului: 36773700EU1

<b>Categorie de aparate electrocasnice</b>	
Frigider	•
<b>Tip construcție</b>	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	dreapta
Balamale ușă convertibile	•
<b>Design</b>	
Iluminat în zona de răcire a frigiderului	LED
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de menținere a proapețimii	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Comenzi</b>	
Concept funcțional	SensorTouch
Compartimentul de frigider poate fi oprit	Nu
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
SuperCool automat	•
Nr. zone de temperatură	1
Mod Sabat	•
Modul de petrecere	•
Modul de vacanță	•
<b>Frigider/Compartiment frigider</b>	
Nr. de rafturi	7
inclusiv numărul de rafturi despărțite (FlexiBoard)	1
Grătar pentru sticle din metal cromat	•
Nr. de sertare pentru legume-fructe	2
Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve	3
Grilaje ușă pentru sticle	2
Rafturi ușă	5
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	D
Consum energetic anual în kWh	91,62
Consum de energie în 24 h în kWh	0,25
<b>Siguranță</b>	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă optică pentru ușă	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	570
Înălțime minimă nișă în mm	1772
Înălțime maximă nișă în mm	1788
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	559
Înălțime aparat electrocasnic în mm	1770

K 7737 D

Frigider încastrat

cu DynaCool și iluminare cu LED pentru stocare practică a alimentelor.



EAN: 4002516747598 / Numărul materialului: 12444430 /

Vechi Numărul materialului: 36773700EU1

Adâncime aparat electrocasnic în mm	546
Greutate în kg	56,0
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	26
Clasa climatică	SN-T
Compartiment frigider în l	309
Capacitate utilă totală în l	308
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	33
Consum de curent (mA)	1200
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	2,2
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți

#### Accesorii furnizate


Tavă de ouă

•


## K 7737 D

### Frigider încastrat


cu DynaCool și iluminare cu LED pentru stocare practică a alimentelor.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)