

K 7798 C R

Frigider încastrat

cu ActiveDoor, PerfectFresh Active \$ 4\* comp. congelare pentru confort maxim.



- Proaspăt de 5x mai mult cu umidif. act. – PerfectFresh Active
- Deschidere și închidere automată a ușii aparatului – ActiveDoor
- Compartiment de congelare de 4\* integrat
- Ilum. regl. individual pt rafturi din sticlă cu FlexiLight 2.0
- Distribuie uniformă a temp. la interiorul aparatului – DynaCool
- Articole ușor de îndepărtat dat. raftului pivotabil – FlexiTray



EAN: 4002516748069 / Numărul materialului: 12444990 /  
Vechi Numărul materialului: 36779800EU1

<b>Categorie de aparate electrocasnice</b>	
Frigider	•
<b>Tip construcție</b>	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	dreapta
<b>Design</b>	
Iluminat în zona de răcire a frigiderului	FlexiLight 2,0
Iluminare ventilator	•
Iluminare sistem de menținere a proapețimii	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de menținere a proapețimii	PerfectFresh Active
Umidificare activă în dulapul superior	•
Ușă interioară ajustări fine	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Deschizător ușă ascuns	ActiveDoor
<b>Comenzi</b>	
Concept funcțional	FreshTouch
Compartimentul de frigider poate fi oprit	Nu
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
SuperCool automat	•
Nr. zone de temperatură	3
Mod Sabat	•
Modul de petrecere	•
Modul de vacanță	•
<b>Frigider/Compartiment frigider</b>	
Nr. de rafturi	4
din care iluminate	2
Grătar pentru sticle din metal cromat	•
Nr. de sertare pentru legume-fructe	3
Perete posterior uscat	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Număr de rafturi pe ușă interioară pentru conserve	3
Grilaje ușă pentru sticle	2
Rafturi ușă	5
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	C
Consum energetic anual în kWh	130,67
Consum de energie în 24 h în kWh	0,35
<b>Siguranță</b>	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă optică pentru ușă	•

K 7798 C R

Frigider încastrat

cu ActiveDoor, PerfectFresh Active \$ 4\* comp. congelare pentru confort maxim.



EAN: 4002516748069 / Numărul materialului: 12444990 /


Vechi Numărul materialului: 36779800EU1

Date tehnice	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	570
Înălțime minimă nișă în mm	1777
Înălțime maximă nișă în mm	1793
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	559
Înălțime aparat electrocasnic în mm	1770
Adâncime aparat electrocasnic în mm	546
Greutate în kg	73,4
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	26
Clasa climatică	SN-T
Compartiment frigider în l	250
incluzând și zona PerfectFresh în l	98
Compartiment congelator 4* în l	27
Compartiment cămară în l	250
Capacitate utilă totală în l	276
Timp de păstrare în caz de defecțiune în ore	14
Capacitate congelator în kg/24 ore	2,00
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	33
Consum de curent (mA)	1200
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	2,2
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Tavă de ouă	•
Cutie organizare PerfectFresh	•


## K 7798 C R

### Frigider încastrat


cu ActiveDoor, PerfectFresh Active \$ 4\* comp. congelare pentru confort maxim.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (\*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote\*) (installation drawings)