

DAS 4631 125 Edition  
Hotă îngustă  
cu comenzi intuitive SmartControl



- Design elegant – panou de comandă negru obsidian, 60 cm lățime
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean



EAN: 4002516771616 / Numărul materialului: 12459980 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4631BD

<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
<b>Tip construcție</b>	
Hotă îngustă	•
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Culoare	Negru obsidian
<b>Moduri de funcționare</b>	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151,DUU 150
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile pe sticlă	•
Niveluri Booster	2
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Consum energetic anual în kWh/an	23,5
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Motor ECO	•
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem PowerManagement	•
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
<b>Curățare confortabilă</b>	
Interior boltă ușor de curățat – CleanCover	•
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
<b>Iluminare</b>	
LED	•
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	330 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
<b>Suflantă</b>	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
<b>Evacuare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	180
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la nivelul booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	600

DAS 4631 125 Edition  
Hotă îngustă  
cu comenzi intuitive SmartControl



EAN: 4002516771616 / Numărul materialului: 12459980 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4631BD

Debit de aer la nivelul booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	56,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	66,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	25,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	42,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	165
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	265
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	380
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	585
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	695
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	43,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	62,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	72,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	77,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	59,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	63,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime boltă în mm	596


DAS 4631 125 Edition  
Hotă îngustă  
cu comenzi intuitive SmartControl



EAN: 4002516771616 / Numărul materialului: 12459980 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4631BD

Înălțime boltă în mm	36
Adâncime boltă în mm	273
Greutate netă în kg	12,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,16
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
<b>Accesorii furnizate</b>	
Clapetă unisens	•
Voucher pentru filtru DKF 31-S Sensitive AirClean	•

DAS 4631 125 Edition  
Hotă îngustă  
cu comenzi intuitive SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings