

DAS 4631 125 Edition
Hotă îngustă
cu comenzi intuitive SmartControl



- Design elegant – panou de comandă negru obsidian, 60 cm lățime
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean



EAN: 4002516771616 / Numărul materialului: 12459980 /
Vechi Numărul materialului: 28S4631BD

Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
Tip construcție	
Hotă îngustă	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Negru obsidian
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile pe sticlă	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Temp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	23,5
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	330 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	180
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	600
Debit de aer la nivelul booster 2 (m ³ /h)	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0

DAS 4631 125 Edition
Hotă îngustă
cu comenzi intuitive SmartControl



EAN: 4002516771616 / Numărul materialului: 12459980 /
Vechi Numărul materialului: 28S4631BD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	56,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	66,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	25,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	42,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	165
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	265
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	380
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	585
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	695
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	43,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	62,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	72,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	77,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	59,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	63,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	596
Înălțime boltă în mm	36
Adâncime boltă în mm	273
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	12,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5


DAS 4631 125 Edition
Hotă îngustă
cu comenzi intuitive SmartControl



EAN: 4002516771616 / Numărul materialului: 12459980 /
Vechi Numărul materialului: 28S4631BD

Fișă standard montată	•
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,16
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Voucher pentru filtru DKF 31-S Sensitive AirClean	•
Accesorii opționale	
Filtru cu carbon activ	Nein

DAS 4631 125 Edition
Hotă îngustă
cu comenzi intuitive SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings