

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate  
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Utilizare excelentă spațiu – tava 3D MultiFlex mai mult spațiu pt vesela dvs.
- Mai multe informații și conectare în rețea aparatelor electrocasnice– Miele@home
- Complet uscat – Miele uscare AutoOpen
- Mașină de spălat vase Fresh water – consumă doar 6.0 l la programul automat
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose



EAN: 4002516764014 / Numărul materialului: 12472580 /  
Vechi Numărul materialului: 21719162OE1

<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil.
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	optic și acustic
Selectare limbă de afișare	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	B
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,64
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	64
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,40
Durata programului ECO în minute	199
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
Uscare cu funcție AutoOpen	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
ECO	•
Automat	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicat	•

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516764014 / Numărul materialului: 12472580 /

Vechi Numărul materialului: 21719162OE1

QuickPowerWash	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Clătire sare	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Rapid	•
IntenseZone	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	2
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ExtraComfort
Număr de poziții	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	47,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0
Greutate max. panou frontal în kg	11,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	7,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	14,0
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate  
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516764014 / Numărul materialului: 12472580 /  
Vechi Numărul materialului: 21719162OE1

Accesorii furnizate	
1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•
Voucher pentru o cutie cu soluție de clătire, sare pentru mașina de spălat vase, DishClean	•

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate  
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)