

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate

B I 43 dB | Sertar pentru tacâmuri | Coșuri ExtraComfort | QuickPowerWash | FrontFit



- Testat pentru echivalentul unei durate de viață de 20 de ani*
- Confortabil, rezultate bune, perfect pt. utilizare zilnică – coșuri ExtraComfort
- Confortabil, eficient, sustenabil – rezultate perfecte cu dozare automată a detergentului de la PowerDisk
- Mai multe informații și conectare în rețea aparatelor electrocasnice – Miele@home
- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Nișe și îmbinări perfecte la instalări speciale mulțumită FrontFit

* În timpul fazei de dezvoltare a seriei G 5000 și G 7000 de mașini de spălat vase, Miele a testat modelele și componentele centrale în 5600 de cicluri de spălare (= 280 de cicluri de spălare pe an pe o perioadă de 20 de ani) în diverse programe. Mai multe informații sunt disponibile pe: miele.ro/20ani



EAN: 4002516764014 / Numărul materialului: 12472580 /
Vechi Numărul materialului: 21719162OE1

Informații generale	
Identificator de model	G 7191 SCVi AD 125 Ed.
Număr material producător	12472580
Număr EAN	4002516764014
Clasă de marketing	Gold
Model	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil.
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Butoane selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Mecanism închidere ușă	AutoClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator de funcționare	optic și acustic
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	B
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,64
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	64
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,40
Durata programului ECO în minute	199
Putere nominală cu start întârziat în W	0,90
Putere nominală în stare oprită în W	0,30
Putere nominală în stare standby în W	0,30
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,90
Număr de poziții	14
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate

B | 43 dB | Sertar pentru tacâmuri | Coșuri ExtraComfort | QuickPowerWash | FrontFit



EAN: 4002516764014 / Numărul materialului: 12472580 /

Vechi Numărul materialului: 21719162OE1

Uscare cu funcție AutoOpen	•
SensorDry	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicat	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Clătire sare	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
AutoDos	•
BottleClean	•
Rapid	•
IntenseZone	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	2
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	47,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate

B | 43 dB | Sertar pentru tacâmuri | Coșuri ExtraComfort | QuickPowerWash | FrontFit



EAN: 4002516764014 / Numărul materialului: 12472580 /

Vechi Numărul materialului: 21719162OE1

Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungimea furtunului de admisie apă în m	1,50
Lungimea furtunului de evacuare apă în m	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0
Greutate max. panou frontal în kg	11,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	7,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	14,0

Accesorii furnizate

1 x PowerDisk

•

Voucher pentru 6 x PowerDisk

•

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7191 SCVi AD 125 Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate

B | 43 dB | Sertar pentru tacâmuri | Coșuri ExtraComfort | QuickPowerWash | FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)