

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Cea mai bună clasă de eficiență energetică A – econ. energie și ecologică
- Mai multe informații și conectare în rețea aparatelor electrocasnice – Miele@home
- Combinarea perfecțiunii în design-ul bucăt. cu deschiderea autom. – Knock2open
- O vedere perfectă pentru încărcare comodă și în întuneric – BrilliantLight
- Favoritele se remarcă: cele mai bune caract. ale coșului – ediție specială



EAN: 4002516764045 / Numărul materialului: 12472610 /
Vechi Numărul materialului: 21779362OE1

Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
Model	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Negru obsidian
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
Multilingua	•
Confort	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Knock2open	•
BrilliantLight	•
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	optic și acustic
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu record la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	41
FlexiTimer cu EcoStart	•
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
Uscare cu funcție AutoOpen	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
ECO	•
Automat	•
ComfortWash 45 °C	•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516764045 / Numărul materialului: 12472610 /

Vechi Numărul materialului: 21779362OE1

Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicat	•
QuickPowerWash	•
Igienă	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Paste/Paella	•
Obiecte înalte 65 °C	•
Îngrijire aparat	•
Clătire sare	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
AutoDos	•
BottleClean	•
Rapid	•
IntenseZone	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	2
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	125 Gala Edition
Număr de poziții	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	48,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516764045 / Numărul materialului: 12472610 /
Vechi Numărul materialului: 21779362OE1

Greutate min. panou frontal în kg	4,0
-----------------------------------	-----

Greutate max. panou frontal în kg	11,0
-----------------------------------	------

[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	7,0
--	-----

[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	14,0
--	------

Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
---------------------	-------------------------

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
---	--

Accesorii furnizate

1 x PowerDisk	•
---------------	---

Voucher pentru 6 x PowerDisk	•
------------------------------	---

Voucher pentru o cutie cu soluție de clătire, sare pentru mașina de spălat vase, DishClean	•
---	---

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Mașini de spălat vase complet integrate
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)