

TWC660WP 125 Edition

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu A+++ și DryCare 40 pentru o uscare eficientă și ușoară.



- DryCare 40 – usucă aproape orice se poate spăla la 40 °C
- Uscare rapidă alături de eficiență energetică maximă – EcoSpeed
- Miele@home – conect. inteligentă în rețea oferă noi posibilități
- Economii pt.toată durata de util.a uscătorului- tehnologie EcoDry
- Rufe învăluite de parfum, exact cum vă place – FragranceDos

* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.

A+++

EAN: 4002516785019 / Numărul materialului: 12488150 /
Vechi Numărul materialului: 12WC6602EU1

Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	stânga, Reversibil
Balamale ușă convertibile	•
Model	
Marcă produs	T1 White Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Design ușă	Alb
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor gaben, 7 segmente
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	8,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Consum energetic anual în kWh	172
Durată în minute în programul standard	170
Zgomot în progr pt bumbac cu o încărcare compl în db(A) re1 pw	66
Clasă eficiență condensare	A
Consum de energie în kWh în programul standard Bumbac	1,40
Uscare normală cu încărcare maximă	
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programe de uscare	
Bumbac (colorate)	•

TWC660WP 125 Edition

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu A+++ și DryCare 40 pentru o uscare eficientă și ușoară.



EAN: 4002516785019 / Numărul materialului: 12488150 /


Vechi Numărul materialului: 12WC6602EU1

Bumbac Eco	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Impermeabilizare	•
Lenjerie de pat	•
Aer cald/DryFresh	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	655
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	56
Putere electrică totală în kW	1,10
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,14
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,42
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•

TWC660WP 125 Edition

Uscător cu pompă de căldură T1:


cu A+++ și DryCare 40 pentru o uscare eficientă și ușoară.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, without porthole, measures in mm