

TWL680WP 125 Gala Edition

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu SteamFinish și DryCare 40 pentru îngrijire delicată a rufelor.



- Mai puțin călcat, mai multă proapețime – SteamFinish
- Uscare plăcut de silențioasă – SilenceDrum
- DryCare 40 – usucă aproape orice se poate spăla la 40 °C
- Uscare rapidă alături de eficiență energetică maximă – EcoSpeed
- Miele@home – conect. inteligentă în rețea oferă noi posibilități*

* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.

A+++

EAN: 4002516784173 / Numărul materialului: 12488160 /
Vechi Numărul materialului: 12WL6802EU1

Promoție aniversară	
125 Gala Edition	•
Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	stânga, Reversibil
Balamale ușă convertibile	•
Model	
Marcă produs	T1 White Edition
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Negru obsidian cu inel cromat
Culoare buton rotativ	Alb lotus/Inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 1 linie
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos ²	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
Igienă dovedită	•
Igienă dovedită împotriva virusurilor	•
Întreținere rufe delicate	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	Nu
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Consum energetic anual în kWh	185
Durată în minute în programul standard	184
Zgomot în progr pt bumbac cu o încărcare compl în db(A) re1 pw	64
Clasă eficiență condensare	A

TWL680WP 125 Gala Edition

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu SteamFinish și DryCare 40 pentru îngrijire delicată a rufelor.



EAN: 4002516784173 / Numărul materialului: 12488160 /

Vechi Numărul materialului: 12WL6802EU1

Consum de energie în kWh în programul standard Bumbac 1,55

Uscare normală cu încărcare maximă

EcoFeedback	•
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programe de uscare	
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Spălare manuală a articolelor din mătase	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Express	•
Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Perne standard	•
Aer rece	•
Aer cald	•
Program pentru coș	•
Precălcare	•
Lenjerie de pat	•
Îngrijire cu aburi	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	57
Putere electrică totală în kW	1,10
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•

TWL680WP 125 Gala Edition

Uscător cu pompă de căldură T1:

cu SteamFinish și DryCare 40 pentru îngrijire delicată a rufelor.




EAN: 4002516784173 / Numărul materialului: 12488160 /


Vechi Numărul materialului: 12WL6802EU1

Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,14
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,42
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL680WP 125 Gala Edition
Uscător cu pompă de căldură T1:
cu SteamFinish și DryCare 40 pentru îngrijire delicată a rufelor.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm