

WEB395 WCS 125 Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A-20 %* | 8 kg | 1400 rpm | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor*
- Economisiți mai multă energie cu A-20 %**
- SteamCare reduce timpul de călcat cu până la 50 % și împrăștează hainele
- QuickPowerWash asigură rezultate rapide și eficiente în doar 49 de minute***
- Comandă completă din aplicație a mașinii de spălat cu Miele@home****

* În timpul fazei de dezvoltare a seriilor W1/W2 de mașini de spălat, Miele a testat modele și componente centrale în 5000 de cicluri de spălare (= 5 cicluri de spălare pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an) în diverse programe. Mai multe: miele.ro/20ani

** Cu 20 % mai economic decât valoarea de prag (52) pentru clasa de eficiență energetică A.

*** Aceasta se aplică tuturor mașinilor de spălat Miele care permit punerea în aplicare a parametrilor de proces și a celor aferenți mașinii prezentați în rezumatul buletinului de testare WL 1110/18.

**** Aceasta este o ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară. Pentru a utiliza produsele și serviciile digitale Miele din aplicația Miele, este necesar să acceptați Termenele și condițiile, precum și Politică de confidențialitate. Miele își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe în orice moment oferta digitală.



EAN: 4002516776574 / Numărul materialului: 12491390 / Vechi Numărul materialului: 11EB3951EU1

Informații generale	
Identificator de model	WEB395 WCS 125 Edition
Număr material producător	12491390
Număr EAN	4002516776574
Clasă de marketing	Gold
Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Balama ușă	dreapta
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Model	
Marcă produs	W1 Chrome Edition
Încărcare frontală	•
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1400
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Gri grafit PearlFinish
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 7 segmente
Putere de curățare	
Tehnologie inovatoare PowerWash	•
Dozator proporțional CapDosing	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	8
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de abur SteamCare	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	A
Mai economic decât valoarea de prag (52) pentru clasa eficienței energetice A	20%
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	38
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasa de eficiență a centrifugării (A-G)	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu de centrifugare; A-D)	A

WEB395 WCS 125 Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A-20 %* | 8 kg | 1400 rpm | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516776574 / Numărul materialului: 12491390 /

Vechi Numărul materialului: 11EB3951EU1

Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW 72

Durata programului „Eco 40–60“ la capacitate nominală 219

Putere nominală în stare oprit în W 0,30

Putere nominală în stare conectat în așteptare în W 0,60

Spălare la temperatură joasă „Rece“ și „20 °C“ •

Control automat al încărcării •

Debitmetru •

Controlul spumării •

Motor ProfiEco •

Programe spălare

QuickPowerWash •

Bumbac (colorate) •

Călcare minimă •

Delicate •

Cămăși •

Rufe din lână (spălare manuală) •

Express 20 •

Culori închise/Denim •

Evacuare/Centrifugare •

ECO 40-60 •

Suplimente la spălare

Scurt •

Prespălare •

Apă plus •

Ciclu de clătire suplimentară •

Pre-călcare cu abur •

Alarmă •

Siguranță

Sistem de protecție a apei Watercontrol-System

Blocare de siguranță •

Cod PIN •

Interfață optică •

Date tehnice

Dimensiuni (Î x L x A) în mm 850 x 596 x 636

Dimensiuni în mm (lățime) 596

Dimensiuni în mm (înălțime) 850

Dimensiuni în mm (adâncime) 636

Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă 1054

Adâncime aparat fără ușa în mm 600

Greutate în kg 80

Tensiune în V 220-240

Tensiune nominală siguranță în A 10

Frecvență în Hz 50

Putere electrică totală în kW 2,10-2,40

Lungimea furtunului de admisie apă în m 1,60


Lungimea furtunului de evacuare apă în m 1,50

Lungime cablu de alimentare în m 2


WEB395 WCS 125 Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:


A-20 %* | 8 kg | 1400 rpm | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm