

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

A | 9 kg | 1600 rpm | SteamCare | dozare automată | QuickPowerWash



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- SteamCare reduce timpul de călcat cu până la 50 % și împrăștează hainele
- Dozare precisă și automată a detergentului cu TwinDos®
- QuickPowerWash asigură rezultate rapide și eficiente în doar 49 de minute



EAN: 4002516785309 / Numărul materialului: 12491470 /
Vechi Numărul materialului: 11E18955EU1

Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
Model	
Marcă produs	W1 Chrome Edition
Încărcare frontală	•
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1600
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Crom
Culoare buton rotativ	Alb lotus/Inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 1 linie
Putere de curățare	
Tehnologie inovatoare PowerWash	•
Dozaj automat al detergentului TwinDos	•
Dozator proporțional CapDosing	•
Opțiune pete	•
Igienă certificată împotriva virusurilor	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de abur SteamCare	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	•
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	49
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasă de eficiență centrifugare	A
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

A I 9 kg | 1600 rpm | SteamCare | dozare automată | QuickPowerWash



EAN: 4002516785309 / Numărul materialului: 12491470 /

Vechi Numărul materialului: 11E18955EU1

Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW 68

Durata programului „Eco 40–60” la capacitate nominală	199
Putere nominală în stare oprit în W	0,40
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,80
EcoFeedback	•
Spălare la temperatură joasă „Rece” și „20 °C”	•
Control automat al încărcării	•
Debitmetru	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Mătase (spălare manuală)	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Pilote de puf	•
Perne	•
Puf	•
Perdele	•
Bumbac igienic	•
Îngrijire cu aburi	•
Mașină de curățat	•
Prima spălare	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
Suplimente la spălare	
SingleWash	•
Scurt	•
Înmuiere	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
AllergoWash	•
Calitate	
Contragreutăți confecționate din fontă	•
Siguranță	
Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Blocare de siguranță	•

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

A | 9 kg | 1600 rpm | SteamCare | dozare automată | QuickPowerWash



EAN: 4002516785309 / Numărul materialului: 12491470 /

Vechi Numărul materialului: 11EI8955EU1

Cod PIN

•

Interfață optică

•

Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)

596

Dimensiuni în mm (înălțime)

850

Dimensiuni în mm (adâncime)

636

Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă

1054

Adâncime aparat excluzând ușa (pentru încorporare) în mm

600

Greutate în kg

95

Putere electrică totală în kW

2,10-2,40

Tensiune în V

220-240

Tensiune nominală siguranță în A

10

Frecvență în Hz

50

Lungime cablu de alimentare în m

2

Lungime cablu de alimentare în m

2,0

Înlocuirea lămpilor

Servicii pentru Clienți

Accesorii furnizate

3 capsule

•

UltraPhase 1 + 2

•

Voucher pentru 5 cartușe Miele UltraPhase

•

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portuguese, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WEI895 WCS 125 Gala Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1


A | 9 kg | 1600 rpm | SteamCare | dozare automată | QuickPowerWash



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm