

## WSI883 WCS 125 Gala Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu SteamCare, TwinDos și PowerWash pentru îngrijire excelentă a rufelor.



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- SteamCare reduce timpul de călcat cu până la 50 % și împrăștează hainele
- Dozare precisă și automată a detergentului cu TwinDos®
- QuickPowerWash asigură rezultate rapide și eficiente în doar 49 de minute



EAN: 4002516785002 / Numărul materialului: 12491480 /  
Vechi Numărul materialului: 11SI8831EU1

<b>Promoție aniversară</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promoție aniversară</b>	
Modele aniversare 125	•
<b>Tip construcție</b>	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
<b>Model</b>	
Marcă produs	W1 White Edition
Încărcare frontală	•
<b>Centrifugare</b>	
Viteză maximă de centrifugare	1600
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
<b>Design</b>	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Negru obsidian cu inel alb
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 1 linie
<b>Putere de curățare</b>	
Tehnologie inovatoare PowerWash	•
Dozaj automat al detergentului TwinDos	•
Dozator proporțional CapDosing	•
Opțiune pete	•
Igienă certificată împotriva virusurilor	•
<b>Întreținere rufe delicate</b>	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	9,0
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de abur SteamCare	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Indicator de etapă a programului	•
MultiLingua	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	49
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasă de eficiență centrifugare	A
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A

WSI883 WCS 125 Gala Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu SteamCare, TwinDos și PowerWash pentru îngrijire excelentă a rufelor.



EAN: 4002516785002 / Numărul materialului: 12491480 /

Vechi Numărul materialului: 11SI8831EU1

Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW 68

Durata programului „Eco 40–60” la capacitate nominală	199
Putere nominală în stare oprit în W	0,40
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,80
EcoFeedback	•
Spălare la temperatură joasă „Rece” și „20 °C”	•
Control automat al încărcării	•
Debitmetru	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Mătase (spălare manuală)	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcăminte sport	•
Pilote de puf	•
Perne	•
Puf	•
Perdele	•
Bumbac igienic	•
Împrospătare (aburi)	•
Îngrijire cu aburi	•
Mașină de curățat	•
Prima spălare	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
<b>Suplimente la spălare</b>	
SingleWash	•
Scurt	•
Înmuiere	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Netezire cu abur	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
AllergoWash	•
<b>Calitate</b>	
Contragreutăți confecționate din fontă	•

WSI883 WCS 125 Gala Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu SteamCare, TwinDos și PowerWash pentru îngrijire excelentă a rufelor.



EAN: 4002516785002 / Numărul materialului: 12491480 /

Vechi Numărul materialului: 11SI8831EU1

#### Siguranță

Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•

#### Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	95
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2

#### Accesorii furnizate

3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher pentru 5 cartușe Miele UltraPhase	•

#### Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά
---	--

WSI883 WCS 125 Gala Edition

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1


cu SteamCare, TwinDos și PowerWash pentru îngrijire excelentă a rufelor.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm