

DA 9092 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



- Design liniar cu 880 mm lățime și adâncime minimă a 260 mm
- Control tactil modern pe frontul de sticlă
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Wide rack – poate fi utilizat ca raft de condimente, de exemplu
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi



EAN: 4002516788478 / Numărul materialului: 12506070 /
Vechi Numărul materialului: 28909260D

Informații generale	
Identificator de model	DA 9092 W Screen
Număr material producător	12506070
Număr EAN	4002516788478
Clasa	Silver
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Gri grafit
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 29
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile	•
Comenzi	Comenzi tactile pe sticlă
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	B
Motor c.a.	•
Consum energetic anual în kWh/an	67,7
Clasă de eficiență fluido-dinamică	B
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din inox (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în lx	300 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591	205
Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591	310
Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591	415
Debit de aer la Nivelul Booster (m³/h) conform EN 61591	670
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	39,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	62,0

DA 9092 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



EAN: 4002516788478 / Numărul materialului: 12506070 /

Vechi Numărul materialului: 28909260D

Presiunea sonoră la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 25,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 31,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 36,0

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 48,0

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 190

Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 290

Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 385

Debit de aer la Nivelul Booster (m³/h) conform EN 61591 605

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 44,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 51,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 58,0

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3 69,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 30,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 37,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 44,0

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 55,0

Siguranță

Oprire de siguranță •

Sticlă de siguranță monostrat (ESG) •

Date tehnice

Lățime boltă în mm 880

Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm 500

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 500

Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm) 500

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm 500

Înălțime boltă în mm 500

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) 500

Adâncime boltă în mm 260

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 500

Greutate netă în kg 21,5

Lungime cablu de alimentare în m 1,5

Fișă standard montată •

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Număr de faze 1

DA 9092 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



EAN: 4002516788478 / Numărul materialului: 12506070 /


Vechi Numărul materialului: 28909260D

Tip de fișă	Ștecăr schuko cu împământare
Putere electrică totală în kW	0,20
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Racord tubulatură de evacuare în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DA 9092 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)