

DA 9299 W Screen blbo
Hotă cu montare pe perete
cu fațadă exclusivă de sticlă Blackboard și utiliz intuitivă prin SmartControl



- Design linear cu lățime de 880 mm și adâncime de doar 256 mm
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Panou frontal pliant – pentru extragere optimă
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi



EAN: 4002516788676 / Numărul materialului: 12506080 /
Vechi Numărul materialului: 28929970D

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Culoarea aparatului	Blackboard
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	Filtru cărbune DKF 29
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile	•
Niveluri Booster	2
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Pachet Silence	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	21,3
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	C
Curățare confortabilă	
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3,0 W
Intensitatea luminii în lx	350 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	210
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	300
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	650
Debit de aer la nivelul booster 2 (m ³ /h)	915
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0

DA 9299 W Screen blbo
 Hotă cu montare pe perete
 cu fațadă exclusivă de sticlă Blackboard și utiliz intuitivă prin SmartControl



EAN: 4002516788676 / Numărul materialului: 12506080 /
 Vechi Numărul materialului: 28929970D

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	63,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	23,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	56,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	420
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	620
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	715
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	40,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	49,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	59,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	26,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	44,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	500
Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm	500

DA 9299 W Screen blbo
 Hotă cu montare pe perete
 cu fațadă exclusivă de sticlă Blackboard și utiliz intuitivă prin SmartControl




EAN: 4002516788676 / Numărul materialului: 12506080 /
 Vechi Numărul materialului: 28929970D

Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	500
Lățime boltă în mm	880
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	500
Înălțime boltă în mm	500
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	500
Adâncime boltă în mm	260
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	500
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Înălțime minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Greutate netă în kg	20,0
Lungimea cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Putere electrică totală în kW	0,23
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Deflector pentru recirculare	•
Clapetă unisens	•

DA 9299 W Screen blbo

Hotă cu montare pe perete

cu fațadă exclusivă de sticlă Blackboard și utiliz intuitivă prin SmartControl



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings